

**TABPACK PV 90/100 WFF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



UV-strålning orsakar omfattande stress och åldrande av plast i utomhustillämpningar.

Våra nya THM PV-dekaler står emot denna inverkan och är extremt hållbara i utomhusmiljöer.

Våra PACK-PV har en kompakt design. De är tryckta varningsdekaler, som bör vara en del av basutrustningen i en professionell solcells konstruktion.

Dina fördelar:

- Vädermotstånd testat enligt ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tabell 3, förfarande A cykel 1 vid 5000 timmar

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Apparatmärkning, Apparatmärkning, 100 x 90 mm, färgad
Art.nr.	<a href="#">2817460000</a>
Typ	TABPACK PV 90/100 WFF
GTIN (EAN)	4064675322771
Förp.	20 items

**TABPACK PV 90/100 WFF**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Technical data**
**Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Djup	0.1 mm	Byggdjup (tum)	0.0039 inch
Höjd	100 mm	Bygghöjd (tum)	3.937 inch
Bredd	90 mm	Byggbredd (tum)	3.5433 inch
Nettovikt	3.21 g		

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

**Allmänna data**

Limma	Polyakrylatlim	Utförande	självhäftande
Bredd	90 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Temperaturområde för användning max.	110 °C	Temperaturområde för användning min.	-50 °C
Färgkod	färgad	Halogener	Ja
Grundläggande material	Vynylfilm	Skrivna tecken	Symboler
Godkännande enligt UL 969	Ja		

**Apparatmärkning**

Halogener Ja

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**TABPACK PV 90/100 WFF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

