

**PZ 6 ROTO ADJ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Trapetspressning
Art.nr.	<a href="#">2831380000</a>
Typ	PZ 6 ROTO ADJ
GTIN (EAN)	4064675415909
Förp.	1 items

## PZ 6 ROTO ADJ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0.8661 inch
Höjd	80 mm	Bygghöjd (tum)	3.1496 inch
Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	425 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--------------	-----------	-----------------------------------

## Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Ändhylsor med/utan plastkrage	Ledararea max. AWG	AWG 10
Ledararea min. AWG	AWG 26	Crimp-område, max.	6 mm <sup>2</sup>
Crimp-område, min	0.14 mm <sup>2</sup>		

## verktygsdata – kontaktpressning

Drivning	mekanisk	Ändhylsarea, max.	6 mm <sup>2</sup>
Crimpart/-profil	Trapetspressning		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



## PZ 6 ROTO ADJ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Tillbehör / reservdelar



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

### Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE ES PZ 6 ROTO L	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2561810000</a>	
GTIN (EAN)	4050118570199	
Förp.	1 ST	

### Reservdelar



Efter avisoleringen kan en kabelände crimpas med motsvarande kontakter eller ändhylsor. Crimpningen är en säker anslutning mellan ledare och kontakt och har i stor utsträckning ersatt lödmetoden. Crimpning innebär att det skapas en homogen, ej losstagbar koppling mellan ledare och förbindelselement. Anslutningen skapas uteslutande av högklassiga precisionsverktyg. Resultatet är en elektriskt och mekaniskt säker och tillförlitlig anslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med mekaniska Crimpverktyg. Integrerade returspärr med frikopplingsmöjlighet säkerställer en optimal bearbetningskvalitet. Crimpanslutningar, som görs med Weidmüllers verktyg uppfyller internationella normer och föreskrifter.

### Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9202810000</a>	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248512577	
Förp.	1 ST	

### Tillbehör / reservdelar



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

**PZ 6 ROTO ADJ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tillbehör**

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9054820000</a>	
GTIN (EAN)	4032248 109289	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE KN SET PZ 6 ROTO L	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2566680000</a>	
GTIN (EAN)	4050118577105	
Förp.	1 ST	