

**CRIMPFIX ECO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Automater, Avisolerings- och crimpautomat
Art.nr.	<a href="#">2833890000</a>
Typ	CRIMPFIX ECO
GTIN (EAN)	4064675422570
Förp.	1 items

## CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	323 mm	Byggdjup (tum)	12.7165 inch
Höjd	188 mm	Bygghöjd (tum)	7.4016 inch
Bredd	230 mm	Byggbredd (tum)	9.0551 inch
Nettovikt	12496 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (~ AWG 20-14)	Drivning	Elektromekanisk
Takttid	ca. 1,5 s	Kontaktpressning	Trapetsformad
Ändhysarea, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Ändhysarea, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Crimp-område, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Crimp-område, min	0.5 mm <sup>2</sup>
Crimplängd	8 mm	Förbrukningsvaror	sammanlänkade ändhysor
Ändhylslängd	14 mm	elektroanslutning	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## CRIMPFIX ECO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### Tillbehör / Reservdelar



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

### Allmänna beställningsdata

Typ	AIMESA CF ECO	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2875560000</a>	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4064675654674	
Förp.	1 ST	
Typ	HUELSENTRENNMESSER CRIM...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2875570000</a>	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4064675654681	
Förp.	1 ST	