

U-LINK-1-CONNECTION-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Exempel på användning



Weidmüllers u-link-tjänst för fjärråtkomst erbjuder en enkel möjlighet att på ett säkert sätt få tillgång till Ethernet-enheter i ett fjärrnätverk.

Med u-link VPN Server som central mötesplatsserver ansluter VPN-klienterna (service-PC och Weidmüller u-link klientenheter) alltid utåt och uppfyller därmed de typiska IT-säkerhetskraven.

Separata databas- och serverinstanser används för varje u-link-kundkonto (säker klientisolering) för att säkerställa dataintegritet.

Kommunikationen mellan u-link VPN-servern och fjärrklienterna (service-datorer och u-link-klientenheter) sker via en certifikatskyddad openVPN-anslutning.

u-links credo är "konfiguration istället för programmering". Användningen är intuitiv och kräver inga expertkunskaper.

Kännetecken:

- 1-klicks VPN-fjärråtkomst för service-datorer
- easyAccess: webb-, rdp- eller vnc-anslutningar till fjärrvärdar helt webbläsarbaserade för användning med surfplatta eller smartphone
- Organisation och gruppmanagement
- Topologier inklusive slutenheter från tredje part
- Management av fast programvara: Visning av status för fast programvara för alla routrar och möjlighet till tidsstyrd, automatisk uppdatering av fast programvara.
- Individuella åtkomsträttigheter: granulär konfiguration av åtkomsträttigheter för enheter i målnätverket.

- Omfattande händelselogg: Alla aktiviteter presenteras i u-link-portalen med omfattande filter- och exportfunktioner.

- Lösenordspolicy: Ökad säkerhet genom konfigurierbar effektbeskrivning av minimikrav för lösenordskvalitet och giltighetstid.

Weidmüller erbjuder följande användningsvarianter och tilläggsalternativ för u-link Remote Access:

Grundläggande utförande:

- Tilldelas automatiskt när du registrerar dig på u-link.weidmueller.com
- Gratis användning i 6 månader, förlängd till 365 dagar när du registrerar en ny u-link-klientenhet.
- Fullständiga kännetecken
- Obegränsat antal användare
- Max. 50 u-link-kompatibla enheter (åtkomstpunkter till ett fjärrnätverk)
- 1 samtidig VPN-anslutning
- Inga begränsningar i fråga om data eller hastighet (med förbehåll för normal användning på marknaden).

Utökning

- Ytterligare 50/100/250/500/1000 eller fler u-link-kompatibla enheter
- Ytterligare simultana VPN-anslutningar
- China-VPN: säker och pålitlig VPN-anslutning till och från Kina

U-LINK-1-CONNECTION-1Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Utförande	"VPN connection" licence code for u-link Remote Access Service. Can be used as an additional VPN connection or to extend the period of a VPN connection that has already been activated
Art.nr.	2870130000
Typ	U-LINK-1-CONNECTION-1Y
Förp.	1 items

U-LINK-1-CONNECTION-1Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 0 g

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Påverkas ej
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Funktioner och kännetecken

Antal extra VPN-anslutningar (per licenskod)	1 (VPN-anslutning för service-PC <-> u-link <-> router/målnätverk eller easyAccess-anslutning)	VPN-kanal bandbredd	100 Mbit/s
Period	1 år efter aktivering av licensnyckeln eller efter det att den befintliga licensen har upphört att gälla. De enskilda licensvillkoren visas vid aktivering.	Användning	Använd som extra VPN-kanal eller för att förlänga perioden för en VPN-kanal

Systemkrav

Maskinvara, fjärrmånät	Weidmüller-maskinvara med u-link VPN-klient	Maskinvara (tjänste-PC)	Dator med operativsystem Windows 10 eller 11
Portaladministration (konfigurering användare/enhet)	via webbläsare (HTTPS), inloggning via användarnamn och lösenord	VPN-programvara (tjänste-PC)	u-link VPN-client (installation on PC)

Övrigt

Aktivering	Klientens kontoadministratör matar in licensnyckeln i u-link-portalen (funktionerna omedelbart tillgängliga)	Ingår i leverans	E-post med licensnyckel
------------	--	------------------	-------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		