

HDC MBUS8 M AWG20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompakt**

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimp contact
Art.nr.	2565980000
Typ	HDC MBUS8 M AWG20
GTIN (EAN)	4050118575835
Förp.	100 items

HDC MBUS8 M AWG20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

0 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur

-40 °C ... 90 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Allmänna uppgifter

Kontaktdiameter stift Ø

0.6 mm

Avisoleringslängd nominellt

4 mm

Anslutningstyp

Crimpanslutning

Utförande insats

MBUS

Ledardiameter, max.

0.5 mm²

Ledardiameter, min.

0.5 mm²

Yta

Guld

Stickcykler

≥ 500

Typ

Hane

Grundläggande material

Kopparlegering

Serie

ModuPlug

Tillverkningsmetod

svarvade

Kontaktmaterial

Kopparlegering

Allmänna data

Kontaktyta

förgylld

Överföringshastighet

10 Gbps

Märkström

0.5 A

Stickcykler

≥ 500

Typ

Hane

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0



EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04



HDC MBUS8 M AWG20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg



Kompakt

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Utförande
Art.nr.	2592680000	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4050118603781	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Utförande
Art.nr.	2592650000	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
Förp.	1 ST	