

CH-W-S-A22-P-V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produkten är inte längre
tillgänglig



Smarta laddningslösningar för enskilda utmaningar - AC SMART: den intelligenta EV-laddboxserien med möjlighet till nätverksanslutning Redo för alla tillämpningsscenarioer inom privat och kommersiell sektor: från enkel laddning med en enda laddningspunkt, via integration i smarta nät, till komplex administration av hela laddningsparker.

De tre plattformsbaserade serierna ECO, VALUE och ADVANCED täcker in de vanligaste tillämpningsfallen och kan anpassas till enskilda applikationer genom standardiserade gränssnitt och flexibla konfigurationsmöjligheter. Smarta kännetecken, såsom RFID- eller mobilappbaserad användarautentisering, justering av laddströmmen, inbyggd lastadministration och laddningsstyrning, eller självförsörjande PV överskottsladdning, gör AC SMART Boxes till en flexibel, anpassningsbar och dessutom effektiv och hållbar laddningslösning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Wallbox, max. laddningskapacitet på 22 kW vid 3-fas (400 V) nätanlutning, max. ström 32 A, Med monterad 5 m kabel och typ 2-anslutningsstickpropp, Mobilapp, RFID/NFC
Art.nr.	2875250000
Typ	CH-W-S-A22-P-V
GTIN (EAN)	4064675650812
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2025-04-16T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	149 mm	Byggdjup (tum)	5.8661 inch
Höjd	439 mm	Bygghöjd (tum)	17.2834 inch
Bredd	273 mm	Byggbredd (tum)	10.748 inch
Nettovikt	6808 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...70 °C	Drifttemperatur	-30 °C...50 °C
Fuktighet	5-95 % rel. fuktighet		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	d677010f-3c13-4196-b022-f62e8f2ef6a2

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002883	ETIM 9.0	EC002883
ETIM 10.0	EC002883	ECLASS 14.0	27-14-47-01
ECLASS 15.0	27-14-47-01		



Överspänningskyddsboxar**Allmänna beställningsdata**

Typ	PVC AC 1I 10 SPD2R + RJ...	Utförande
Art.nr.	8000104168	Växelspänningsversion, Hjälp- och alarmkontakt, Överspänningskydd
GTIN (EAN)	4099986573475	II, TN-C-S, TN-S, IT med N, IT utan N, TT
Förp.	1 ST	