

CRIMPFIX R VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Utförande	Automatic stripper and crimper
Art.nr.	2580000000
Typ	CRIMPFIX R VARIO
GTIN (EAN)	4050118605846
Förp.	1 items

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	485 mm	Byggdjup (tum)	19.0944 inch
Höjd	565 mm	Bygghöjd (tum)	22.2441 inch
Bredd	335 mm	Byggbredd (tum)	13.189 inch
Nettovikt	25265 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	0,5 - 2,5 mm ² (~AWG 20-14)	Drivning	Elektro-pneumatisk
Takttid	ca. 2 s	Kontaktpressning	Trapetsformad
Ändhysarea, max.	2.5 mm ²	Ändhysarea, min.	0.5 mm ²
Crimplängd	8/10 mm	Förbrukningsvaror	sammanlänkade ändhysor
Ändhyslängd	14/16 mm	Tryckluftsanslutning	5 - 5.5 bar
Införingslängd min.	27 mm	elektroanslutning	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CRIMPFIX R VARIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tillbehör / Reservdelar



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Typ	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Utförande
Art.nr.	1283530000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118073676	
Förp.	1 ST	

Automater



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Typ	CRIMPFIX R VARIO PZ3	Utförande
Art.nr.	2912420000	Automater, Avisolerings- och crimpautomat
GTIN (EAN)	4099986535992	
Förp.	1 ST	

Tillbehör / Reservdelar



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Typ	FESA CF L/LS V2	Utförande
Art.nr.	1454790000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118260779	
Förp.	1 ST	