


HDC MRJ45 PCADP MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Utförande	RJ45-modul, 0 V, 0 A, Antal poler: 1, RJ45, Hane, Nödvändiga insticksplatser: 1
Art.nr.	2592260000
Typ	HDC MRJ45 PCADP MC
GTIN (EAN)	4050118602364
Förp.	1 items

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E92202

Mått och vikter

Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1.3386 inch
Höjd	54.85 mm	Bygghöjd (tum)	2.1594 inch
Bredd	14.5 mm	Byggbredd (tum)	0.5709 inch
Nettovikt	5.7 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 70 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Allmänna data

Antal poler	1	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Isolationsmotstånd	1012 Ω	Stickcykler	750 (RJ45)
Typ	Hane	Nedsmutningsgrad	3
Grundläggande material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt	Serie	ModuPlug
Märkspänning (DIN EN 61984)	0 V	Märkstötspänning (DIN EN 61984)	0 kV
Märkström (DIN EN 61984)	0 A	Nödvändiga insticksplatser	1

Utförande

Anslutningstyp	RJ45	Ledardiameter, max.	0 mm ²
Ledardiameter, min.	0 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

RJ45 patchkabel för ModuPlug



Anpassa dina anslutningar till framtiden Välj avancerade lösningar från RockStar® ModuPlug

Industriella processer blir allt mer komplexa. Kraven på den anslutningsteknik som används ökar samtidigt. Pålitliga funktioner i de allra minsta installationsutrymmena, säker installation och smidig efterhandsmontering är några av de produkttegenskaper som efterfrågas. Vårt modulära kontaktdonssystem RockStar® ModuPlug möter de krav som dagens marknad ställer. Det är särskilt anpassat för framtidens behov. Med hjälp av de enskilda modulerna kan du kombinera alla nödvändiga funktioner för effekt-, signal- och dataöverföring i ett enda gränssnitt. Tack vare den stora variationen mellan modulstorlekar kan du tillgodose fler användningsområden än någonsin tidigare med ett kontaktdon. Modulerna minskar utrymmesbehovet och sänker kostnaderna jämfört med insatser med fasta poler och andra modulära kontaktdonssystem. De eleganta ramarna och modulerna är extremt lätta att installera och integrera i HDC-kapslingar med kapslingsklass IP65 och IP68. Du kan även använda RockStar® ModuPlug som komplement till befintliga användningsområden utan att några anpassningar av systemet behöver göras. Som erfaren expert inom Industrial Connectivity erbjuder Weidmüller ultramodern anslutningsteknik med maximal tillförlitlighet. Du kan alltså även sätta ihop skräddarsydda lösningar för framtidsanpassade anslutningar med RockStar®.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0020	Utförande
Art.nr.	2661950020	
GTIN (EAN)	4050118675351	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0030	Utförande
Art.nr.	2661950030	
GTIN (EAN)	4050118675368	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0040	Utförande
Art.nr.	2661950040	
GTIN (EAN)	4050118675375	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0050	Utförande
Art.nr.	2661950050	
GTIN (EAN)	4050118675382	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0060	Utförande
Art.nr.	2661950060	
GTIN (EAN)	4050118675399	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0070	Utförande
Art.nr.	2661950070	
GTIN (EAN)	4050118675504	
Förp.	1 ST	

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0080	Utförande
Art.nr.	2661950080	
GTIN (EAN)	4050118675511	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0090	Utförande
Art.nr.	2661950090	
GTIN (EAN)	4050118675528	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0100	Utförande
Art.nr.	2661950100	
GTIN (EAN)	4050118675535	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0150	Utförande
Art.nr.	2661950150	
GTIN (EAN)	4050118675542	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0200	Utförande
Art.nr.	2661950200	
GTIN (EAN)	4050118675559	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0250	Utförande
Art.nr.	2661950250	
GTIN (EAN)	4050118675566	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0300	Utförande
Art.nr.	2661950300	
GTIN (EAN)	4050118675573	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0400	Utförande
Art.nr.	2661950400	
GTIN (EAN)	4050118675580	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0500	Utförande
Art.nr.	2661950500	
GTIN (EAN)	4050118675597	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0600	Utförande
Art.nr.	2661950600	
GTIN (EAN)	4050118675603	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0700	Utförande
Art.nr.	2661950700	
GTIN (EAN)	4050118675610	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0750	Utförande
Art.nr.	2661950750	
GTIN (EAN)	4050118675627	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0800	Utförande
Art.nr.	2661950800	
GTIN (EAN)	4050118675634	
Förp.	1 ST	

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-0900	Utförande
Art.nr.	2661950900	
GTIN (EAN)	4050118675641	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-1000	Utförande
Art.nr.	2661951000	
GTIN (EAN)	4050118675658	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-1500	Utförande
Art.nr.	2661951500	
GTIN (EAN)	4050118675665	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC RJ4501 MMSCAT6-2000	Utförande
Art.nr.	2661952000	
GTIN (EAN)	4050118675672	
Förp.	1 ST	

HDC MRJ45 PCADP MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet**Elektriska moduler****Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MRJ45 GC F	Utförande
Art.nr.	2592030000	RJ45-modul, 50 V, 1 A, Antal poler: 8, RJ45, Hylsa, Nödvändiga
GTIN (EAN)	4050118600506	insticksplatser: 1
Förp.	1 ST	