



De runda anslutningarna med skruvsystem kännetecknas av sin kompakta byggform. Detta gör det möjligt att använda dem inom många olika användningar och branscher. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2903190000
Typ	RC M P2 SP
GTIN (EAN)	4099986122369

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E307231

Mått och vikter

Diameter	20 mm	Nettovikt	20 g
----------	-------	-----------	------

Temperaturer

Lagertemperatur		Omgivningstemperatur	-25 °C...125 °C
Drifttemperatur	-40 °C...60 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	2	Kodering	ingen
Kontakttyta	Mässing	LED	Nej
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Kapslingsmaterial	PA 66
Kabeldiameter max.	13 mm	Kabeldiameter min.	7 mm
Kontaktmaterial	Mässing	Ledardiameter, max.	4 mm ²
Ledardiameter, min.	0.5 mm ²	Nominell spänning	500 V
Märkström	17.5 A	Skyddsklass	IP68
Kontakttyp	Hane	Skärmanslutning	Nej
Material låsring	Plast	Anslutningsarea max.	4 mm ²
Anslutningsarea min.	0.5 mm ²		

Allmänna uppgifter

Antal poler	2	Anslutningsgänga	M20
Skydd polförväxling	Ja	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Kapslingsmaterial	PA 66		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Tillbehör

Rund anslutning M20-skruvverktyg



Verktyg:

Det här verktyget är idealiskt för installation av inbyggda M20-anslutningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	MTA RC	Utförande
Art.nr.	2884950000	
GTIN (EAN)	4064675852070	
Förp.		

Stickkontaktanslutning – skruvsystem



De runda anslutningarna med skruvsystem kännetecknas av sin kompakta byggform. Detta gör det möjligt att använda dem inom många olika användningar och branscher. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	RC F P2 SP	Utförande
Art.nr.	2903200000	
GTIN (EAN)	4099986122376	
Förp.		

DC-anslutningar



De runda anslutningarna med skruvsystem kännetecknas av sin kompakta byggform. Detta gör det möjligt att använda dem inom många olika användningar och branscher. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	RC F P2 M20 SP	Utförande
Art.nr.	2860640000	
GTIN (EAN)	4064675576655	
Förp.		

Tillbehör**M20**

Skyddshättor lämpliga för FieldPower och WIPL-familjen med rund anslutning

**Allmänna beställningsdata**

Typ	PC RC M	Utförande
Art.nr.	2820090000	
GTIN (EAN)	4064675591405	
Förp.		