

**ADAPTER CBX200 - MINI USB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Art.nr.    | 2907490000                                |
| Typ        | <a href="#">ADAPTER CBX200 - MINI USB</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986188617                             |
| Förp.      | 1 items                                   |

## ADAPTER CBX200 - MINI USB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Tekniska data

#### Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

#### Mått och vikter

|          |       |                 |             |
|----------|-------|-----------------|-------------|
| Bredd    | 5 mm  | Byggbredd (tum) | 0.1968 inch |
| Längd    | 25 mm | Bygglängd (tum) | 0.9842 inch |
| Diameter | 10 mm | Nettovikt       | 10 g        |

#### Temperaturer

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Lagertemperatur | Drifttemperatur |
|-----------------|-----------------|

#### Sannolikhet för bortfall

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SIL enligt IEC 61508 | Ingen |
|----------------------|-------|

#### Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c                      |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1          |

#### Utgång

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| Typ | RS232 (4 pol. 2,5 mm kontakt) |
|-----|-------------------------------|

#### Allmänna uppgifter

|                        |        |                           |        |
|------------------------|--------|---------------------------|--------|
| Skyddsklass            | IP20   | Nominell strömförbrukning | 0.5 VA |
| Strömförbrukning, typ. | 0.01 W |                           |        |

#### Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001417    | ETIM 9.0    | EC001417    |
| ETIM 10.0   | EC001417    | ECLASS 14.0 | 19-20-05-92 |
| ECLASS 15.0 | 19-20-05-92 |             |             |

**ADAPTER CBX200 - MINI USB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

**Exempel på användning, Bildliknande**

