

CMA-41-1000-5A-5VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Strömmomvandlare med stickkontakt**

Strömmomvandlare med stickkontakt används överallt där stora strömmar uppåt till 5 000 A behöver mätas och bearbetas. Våra strömmomvandlare med stickkontakt matar sekundära strömmar på 1 A eller 5 A. Weidmüller erbjuder även en kompakt strömmomvandlare med låg effekt för omvandling av strömmar på upp till 600 och spänningar på upp till 333 mV.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Primärström: 1000 A, Sekundärström max.: 5 A, Load: , noggrannhetsklass: , stängd strömmomvandlare
Art.nr.	2680210000
Typ	CMA-41-1000-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696547
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2025-04-08T00:00:00+02:00
Tillverkare	MBS AG

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	321 g
-----------	-------

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Elektriska attribut

Sekundärström	0...5 A	Primärström	1000 A
---------------	---------	-------------	--------

Mått spänningsförande ledare



Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	31.00 mm
Skena	30 x 15 mm, 40 x 10 mm	Installationsplats	För inomhusbruk

Tekniska egenskaper

Skyddsklass	IP20	Värme klassad varaktig ström ITermisk	1,2 x Inom
Nominell frekvens	50 Hz		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		



CMA-41-1000-5A-5VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Påsticks-strömomvandlare – ValueLine****Strömomvandlare med stickkontakt**

Strömomvandlare med stickkontakt används överallt där stora strömmar uppåt till 5 000A behöver mätas och bearbetas. Våra strömomvandlare med stickkontakt matar sekundära strömmar på 1 A eller 5 A. Weidmüller erbjuder även en kompakt strömomvandlare med låg effekt för omvandling av strömmar på upp till 600 och spänningar på upp till 333 mV.

Allmänna beställningsdata

Typ	CMA-31-41-SNAP-ON	Utförande
Art.nr.	2723380000	
GTIN (EAN)	4050118810622	
Förp.	1 ST	