

TC INL THIRD 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüllers skuminlägg har inspirerats av 5S- och lean-metoderna för att ge dig en effektiv och välordnat arbetsstation. Den är uppbyggd efter alla de fördelar som modulprincipen erbjuder, där varje modul kan väljas för att passa dina behov.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2683740000
Typ	TC INL THIRD 1
GTIN (EAN)	4050118701890
Förp.	1 items

TC INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	50 mm	Byggdjup (tum)	1.9685 inch
Höjd	446 mm	Bygghöjd (tum)	17.559 inch
Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	384.4 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Skuminlägg 16 mm ² + CST
--------------------	-------------------------------------

Verktyslåda

Bestyckning	med verktyg
-------------	-------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

Tillbehör

Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kapanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX 16	Utförande
Art.nr.	9005610000	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN)	4008190183875	
Förp.	1 ST	

Crimping tools



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 16	Utförande
Art.nr.	9012600000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 6mm ² , 16mm ² , Indent-
GTIN (EAN)	4008190035440	crimptång
Förp.	1 ST	

Verktyg



- för koaxialkabel och runda (skärmade) dataledningar på ø 2,5...8 mm
- 1-, 2- och 3-stegs avmantling i ett arbetssteg

TC INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	CST	Utförande
Art.nr.	9030500000	Verktøy, Avmantlingsverktøy
GTIN (EAN)	4008190062293	
Förp.	1 ST	

Kapverktøy




Kapverktøy for ledare opp til 8 mm, 12 mm, 14 mm og 22 mm ytterdiameter. Den spesielle knivgeometrien tillater nypningsfri kapning av koppar- og aluminiumledare med minimal fysisk anstr ngning. Kapverkt ygen (KT 8 til KT 22) leveres  ven med VDE- og GS-testet skyddsisolering opp til 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Allm nna best llningsdata

Typ	KT 8	Utf�rande
Art.nr.	9002650000	Kapverkt�y, Enh�ndskapverkt�y
GTIN (EAN)	4008190020163	
F�rp.	1 ST	

Tillbeh r/reservdelar



- for koaxialkabel og runda (sk rmade) dataledninger p    2,5...8 mm
- 1-, 2- og 3-steps avmantling i ett arbeidssteg

Allm nna best llningsdata

Typ	MEKA BR CST	Utf�rande
Art.nr.	9032010000	Tillbeh�r, Knivkassett
GTIN (EAN)	4008190135928	
F�rp.	1 ST	
Typ	MEKA RT CST	Utf�rande
Art.nr.	9032040000	Tillbeh�r, Knivkassett
GTIN (EAN)	4008190004644	
F�rp.	1 ST	
Typ	MEKA BL CST	Utf�rande
Art.nr.	9032020000	Tillbeh�r, Knivkassett
GTIN (EAN)	4008190153236	
F�rp.	1 ST	