

**HDC MXCC10 4X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Förutom industrkontakter inbegriper RockStar® lämpliga tillbehör för effektiv, funktionell och säker systemkabeldragning, t.ex. kodningssystem, skärmyglar, täckplattor och reservtätningar

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
Art.nr.	<a href="#">2709800000</a>
Typ	HDC MXCC10 4X
GTIN (EAN)	4050118805741
Förp.	20 items

## HDC MXCC10 4X

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Nettovikt	7.03 g
-----------	--------

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Utförande	För ModuPlug MHE 4X-modul	Grundläggande material	PA 66/6
-----------	---------------------------	------------------------	---------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

## HDC MXCC10 4X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Elektriska moduler



## Flexibel

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MHE 4X FP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2636060000</a>	Signalmodul, 250 V, 16 A, Antal poler: 4, PUSH IN med
GTIN (EAN)	4050118692808	manöverknapp, Hylsa, Nödvändiga insticksplatser: 0.5
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MHE 4X MP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2636070000</a>	Signalmodul, 250 V, 16 A, Antal poler: 4, PUSH IN med
GTIN (EAN)	4050118692815	manöverknapp, Stift, Nödvändiga insticksplatser: 0.5
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MHE 4X2 FP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2636080000</a>	Signalmodul, 250 V, 16 A, Antal poler: 4, PUSH IN med
GTIN (EAN)	4050118692822	manöverknapp, Hylsa, Nödvändiga insticksplatser: 0.5
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MHE 4X2 MP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2636090000</a>	Signalmodul, 250 V, 16 A, Antal poler: 4, PUSH IN med
GTIN (EAN)	4050118692839	manöverknapp, Stift, Nödvändiga insticksplatser: 0.5
Förp.	1 ST	