

**RC M P3 C SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

De runda anslutningarna med klicksystem möjliggör en snabb anslutning med en hög skyddsklass. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2992960000
Typ	<a href="#">RC M P3 C SP</a>
GTIN (EAN)	4099986872035

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Diameter

20 mm

Nettovikt

21.12 g

## Temperaturer

Lagertemperatur

Omgivningstemperatur

-25 °C... 125 °C

Drifttemperatur

-40 °C...60 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler

3

Kodering

ingen

Kontakttyta

Mässing

LED

Nej

Anslutningstyp

PUSH IN, Spakklämma,  
PUSH IN med  
manöverknapp

Kapslingsmaterial

PA 66

Kabeldiameter max.

13 mm

Kabeldiameter min.

7 mm

Kontaktmaterial

Mässing

Ledardiameter, max.

1.5 mm<sup>2</sup>

Ledardiameter, min.

0.25 mm<sup>2</sup>

Nominell spänning

500 V

Märkström

17.5 A

Skyddsklass

IP68

Kontakttyp

Hane

Skärmanslutning

Nej

Material låsring

Plast

Anslutningsarea max.

4 mm<sup>2</sup>

Anslutningsarea min.

0.5 mm<sup>2</sup>

## Allmänna uppgifter

Antal poler

3

Anslutningsgänga

M20

Skydd polförväxling

Ja

Anslutningstyp

PUSH IN, Spakklämma,  
PUSH IN med  
manöverknapp

Kapslingsmaterial

PA 66

## Klassificeringar

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 9.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16

ECLASS 15.0

27-44-01-16

## RC M P3 C SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Stickkontaktanslutning – klicksystem



De runda anslutningarna med klicksystem möjliggör en snabb anslutning med en hög skyddsklass. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	RC F P3 C SP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2992970000</a>	
GTIN (EAN)	4099986872042	
Förp.		

### AC-anslutningar



De runda anslutningarna med klicksystem möjliggör en snabb anslutning med en hög skyddsklass. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	RC F P3 M20 C SP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2992990000</a>	
GTIN (EAN)	4099986872066	
Förp.		

### Rund anslutning M20-skruvverktyg



Verktyg:  
 Det här verktyget är idealiskt för installation av inbyggda M20-anslutningar.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	MTA RC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2884950000</a>	
GTIN (EAN)	4064675852070	
Förp.		