

**RC F P3 C SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



De runda anslutningarna med klicksystem möjliggör en snabb anslutning med en hög skyddsklass. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2992970000
Typ	<a href="#">RC F P3 C SP</a>
GTIN (EAN)	4099986872042

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Diameter	20 mm	Nettovikt	21.12 g
----------	-------	-----------	---------

## Temperaturer

Lagertemperatur		Omgivningstemperatur	-25 °C... 125 °C
Drifttemperatur	-40 °C...60 °C		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	3	Kodering	ingen
Kontakttyta	Mässing	LED	Nej
Anslutningstyp	PUSH IN, Spakklämma, PUSH IN med manöverknapp	Kapslingsmaterial	PA 66
Kabeldiameter max.	13 mm	Kabeldiameter min.	7 mm
Kontaktmaterial	Mässing	Ledardiameter, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	0.25 mm <sup>2</sup>	Nominell spänning	500 V
Märkström	17.5 A	Skyddsklass	IP68
Kontakttyp	Hona	Skärmanslutning	Nej
Material låsring	Plast	Anslutningsarea max.	4 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

## Allmänna uppgifter

Antal poler	3	Anslutningsgänga	M20
Skydd polförväxling	Ja	Anslutningstyp	PUSH IN, Spakklämma, PUSH IN med manöverknapp
Kapslingsmaterial	PA 66		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

## RC F P3 C SP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Stickkontaktanslutning – klicksystem



De runda anslutningarna med klicksystem möjliggör en snabb anslutning med en hög skyddsklass. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	RC M P3 C SP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2992960000</a>	
GTIN (EAN)	4099986872035	
Förp.		

### AC-anslutningar



De runda anslutningarna med klicksystem möjliggör en snabb anslutning med en hög skyddsklass. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	RC M P3 M20 C SP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2992980000</a>	
GTIN (EAN)	4099986872059	
Förp.		

### Rund anslutning M20-skruvverktyg



Verktyg:  
 Det här verktyget är idealiskt för installation av inbyggda M20-anslutningar.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	MTA RC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2884950000</a>	
GTIN (EAN)	4064675852070	
Förp.		