

**SFM 1/24 1.2-1.8 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Med en omfattande MultiMark-produktfamilj kan du uppnå en optimalt strukturerad och hållbar märkning i alla kopplingskåp. Ett exempel på detta är vår nya Slim-Fix-ledarmärkning, som är speciellt framtagen för att snabbt kunna tryckas på och knäppas fast. Samtidigt uppfyller de de högsta rekommendationerna för vibrations- och stöthållfasthet. Ledarmärkningarna har en öppen design och kan snabbt och enkelt monteras före eller efter kabeldragningsprocessen.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ledar- och kabelmärkning, 1.2 - 1.8 mm, 24 x 3.8 mm, vit
Art.nr.	<a href="#">2719050000</a>
Typ	SFM 1/24 1.2-1.8 MM WS
GTIN (EAN)	4050118887785
Förp.	700 items

## SFM 1/24 1.2-1.8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Höjd	24 mm	Bygghöjd (tum)	0.9449 inch
Bredd	3.8 mm	Byggbredd (tum)	0.1496 inch
Nettovikt	0.4 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Typ av märkning	neutral	Utförande	med rastfot
Bredd	3.8 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Temperaturområde för användning max. 90 °C		Temperaturområde för användning min. -50 °C	
Färgkod	vit	Halogener	Nej
Grundläggande material	PC-ABS, TPU	Skrivna tecken	utan
Teckenfältets storlek	2.8 x 21.5 mm	Antal per rulle	700

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	0.75 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	0.25 mm <sup>2</sup>	Ledarytterdiameter, max.	1.8 mm
Ledarytterdiameter, min.	1.2 mm	Ledarytterdiameter	1.2 - 1.8 mm
Ledararea	0.25 - 0.75 mm <sup>2</sup>		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



**THM MULTIMARK**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2799000000</a>	
GTIN (EAN)	4064675259985	
Förp.	1 ST	