

HDC 06B SS 1M25G ATEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Alternativet att separera kablar i zon 2 som uppfyller följande ATEX-godkännanden: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc eller IECEx: Ex ec IIC T6 Gc förenklar installation, service och möjliggör bättre förberedelser. Godkända anslutningar som erbjuds här måste alltid användas komplett med motsvarande godkända kapslingar och insatser och får endast kopplas bort utan last.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP55, Sockelkåpa, Klämbygelslutning, Standard, Storlek på kabelinföringar: 1*M25
Art.nr.	3139850000
Typ	HDC 06B SS 1M25G ATEX
GTIN (EAN)	4099987382212
Förp.	1 items

HDC 06B SS 1M25G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Djup	156 mm	Byggdjup (tum)	6.1417 inch
Höjd	101 mm	Bygghöjd (tum)	3.9764 inch
Bredd	80 mm	Byggbredd (tum)	3.1496 inch
Montagemått höjd	60 mm	Montagemått bredd	127 mm
Nettovikt	770.88 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur -20 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Utförande kapsling	Sockelkåpa	Installationsstorlek	3
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	grå
Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Yta	övriga
Typ	Sockelkåpa	Halogenfri	false
EMC-kapslingar	Ja	BG	3
Material låselement	Rostfritt stål	Skyddsklass	IP55

Mått

Bredd 80 mm

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (IECEx)	TUEV24ATEX9197X	Certifikat nr. (ATEX)	IECEXTUR24.0077X
------------------------	-----------------	-----------------------	------------------

Utförande

Installationsstorlek	3	Yta	övriga
BG	3		

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 06B SS 1M25G ATEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Ritning**

HDC 06B SS 1M25G ATEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Byggstorlek 3 (06B)



Alternativet att separera kablar i zon 2 som uppfyller följande ATEX-godkännanden: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc eller IECEx: Ex ec IIC T6 Gc förenklar installation, service och möjliggör bättre förberedelser. Godkända anslutningar som erbjuds här måste alltid användas komplett med motsvarande godkända kapslingar och insatser och får endast kopplas bort utan last.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 06B TOS 1M25G ATEX	Utförande
Art.nr.	3139940000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP55,
GTIN (EAN)	4099987382304	stickproppskåpa, Klämbygelslutning, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 06B TSS 1M25G ATEX	Utförande
Art.nr.	3139950000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP55,
GTIN (EAN)	4099987382311	stickproppskåpa, Klämbygelslutning, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: M 25

Motram



De nya RockStar® kapslingarna är beständiga mot havsvatten och erbjuder en hög grad av stöttålighet, uppfyller IP 68 och IP 69K, och har utvecklats för att användas under extrema miljöförhållanden och utformats för höga vibrationskrav enl. DIN EN 61373 kat. 2 (bogje). Som sådan är denna kapslingsfamilj idealisk för fel- och underhållsfri drift av mångpoliga kontaktdon inom transport- och trafikteknik samt kraftteknik och i applikationer med extrema krav. Under utvecklingen har åtgärder också genomförts för att göra kapslingarna extremt EMC-beständiga.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC IP68 06B FRAME M6	Utförande
Art.nr.	1110890000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP66, IP68, i
GTIN (EAN)	4032248886951	ijackat tillstånd, Motram, Klämbygelslutning, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: none

Byggstorlek 3 (06B)



Alternativet att separera kablar i zon 2 som uppfyller följande ATEX-godkännanden: T II 3G Ex ec IIC T6 Gc eller IECEx: Ex ec IIC T6 Gc förenklar installation, service och möjliggör bättre förberedelser. Godkända anslutningar som erbjuds här måste alltid användas komplett med motsvarande godkända kapslingar och insatser och får endast kopplas bort utan last.

HDC 06B SS 1M25G ATEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC 06B COVER ATEX	Utförande
Art.nr.	3140050000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP55, Lock
GTIN (EAN)	4099987382410	för kapslingsunderdel, Klämbygelslutning, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: none