

TCB INL THIRD 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüllers skuminlägg har inspirerats av 5S- och lean-metoderna för att ge dig en effektiv och välordnat arbetsstation. Den är uppbyggd efter alla de fördelar som modulprincipen erbjuder, där varje modul kan väljas för att passa dina behov.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	3155240000
Typ	TCB INL THIRD 1
GTIN (EAN)	4099987654630
Förp.	1 items

TCB INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	50 mm	Byggdjup (tum)	1.9685 inch
Höjd	390 mm	Bygghöjd (tum)	15.3543 inch
Bredd	185 mm	Byggbredd (tum)	7.2835 inch
Diameter	0 mm	Nettovikt	952.76 g

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Universellt skuminlägg, stort, ej utrustad
--------------------	---

Verktygslåda

Bestyckning	med verktyg
-------------	-------------

Sortiment

Diameter	0 mm
----------	------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

TCB INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kabanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX 16	Utförande	
Art.nr.	9005610000	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg	
GTIN (EAN)	4008190183875		
Förp.	1 ST		

Crimping tools



- Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
 - Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 16	Utförande	
Art.nr.	9012600000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 6mm ² , 16mm ² , Indent-	
GTIN (EAN)	4008190035440	crimptång	
Förp.	1 ST		

Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

TCB INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	KT 8	Utförande
Art.nr.	9002650000	Kapverktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4008190020163	
Förp.	1 ST	

Verktyg




- för koaxialkabel och runda (skärmade) dataledningar på \varnothing 2,5...8 mm
- 1-, 2- och 3-steps avmantling i ett arbetssteg

Allmänna beställningsdata

Typ	CST	Utförande
Art.nr.	9030500000	Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN)	4008190062293	
Förp.	1 ST	

Tillbehör/reservdelar



- för koaxialkabel och runda (skärmade) dataledningar på \varnothing 2,5...8 mm
- 1-, 2- och 3-steps avmantling i ett arbetssteg

Allmänna beställningsdata

Typ	MEKA BR CST	Utförande
Art.nr.	9032010000	Tillbehör, Knivkassett
GTIN (EAN)	4008190135928	
Förp.	1 ST	
Typ	MEKA BL CST	Utförande
Art.nr.	9032020000	Tillbehör, Knivkassett
GTIN (EAN)	4008190153236	
Förp.	1 ST	
Typ	MEKA RT CST	Utförande
Art.nr.	9032040000	Tillbehör, Knivkassett
GTIN (EAN)	4008190004644	
Förp.	1 ST	