

TCB INL THIRD 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüllers skuminlägg har inspirerats av 5S- och lean-metoderna för att ge dig en effektiv och välordnat arbetsstation. Den är uppbyggd efter alla de fördelar som modulprincipen erbjuder, där varje modul kan väljas för att passa dina behov.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	3155290000
Typ	TCB INL THIRD 6
GTIN (EAN)	4099987654685
Förp.	1 items

TCB INL THIRD 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Djup	50 mm	Byggdjup (tum)	1.9685 inch
Höjd	390 mm	Bygghöjd (tum)	15.3543 inch
Bredd	185 mm	Byggbredd (tum)	7.2835 inch
Diameter	0 mm	Nettovikt	1042.01 g

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Universellt skuminlägg, stort, ej utrustad
--------------------	---

Verktöglåda

Bestyckning	med verktyg
-------------	-------------

Sortiment

Diameter	0 mm
----------	------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

TCB INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kabelförskruvningsverktyg



Skruvverktyg för att fästa och lossa kabelförskruvningar och tillbehör med nyckelstorlekar på 11-36.

- Åtdragning resp. lossande över flera närliggande förskruvningsrader är möjlig.
- Ingen deformation av kabelförskruvningarna.
- SW 11 till SW 36
- Steglös inställning av nyckelvidden
- Spärrfunktion: Det är inte nödvändigt lyfta verktyget för att ta nytt tag.
- Äkta enhandsverktyg

Allmänna beställningsdata

Typ	FLECAFIX 11/24	Utförande
Art.nr.	9015900000	Cable gland tool
GTIN (EAN)	4032248309573	
Förp.	1 ST	
Typ	FLECAFIX 24/36	Utförande
Art.nr.	9015980000	Cable gland tool
GTIN (EAN)	4032248309597	
Förp.	1 ST	

Screwty® kabelförskruvningsverktyg



Det perfekta verktyget för alla tillämpningar
Screwty® är det idealiska universalverktyget för åtdragning alla vanliga givar- och ställdonsledningar. Med Screwty® kommer man även lätt åt svåråtkomliga, runda kontaktdon. Utan stor kraft, bara med enkel vridning kan kontaktdon enkelt lossas och skruvas fast. Screwty® passar till de flesta ledningar och kontaktdon även från andra tillverkare (över 90 %) och är därmed unik och kan användas över hela världen. Screwty® består av ett handtag med en konventionell 1/4-tumsanslutning. Sålunda kan det användas för alla storlekar: för M12 och M8 runda anslutningsdon samt för M12F och M8F fritt konfektionerbara stickproppar och uttag, liksom för alla M23 stickproppar och uttag.

Allmänna beställningsdata

Typ	SCREWTY SET	Utförande
Art.nr.	1910000000	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248436842	
Förp.	1 ST	