

PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Utförande	0.14mm ² , 6mm ² , Trapetspressning
Art.nr.	2831390000
Typ	PZ 6 ROTO ADJ ZERT
GTIN (EAN)	4064675415916
Förp.	1 items

PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0.8661 inch
Höjd	80 mm	Bygghöjd (tum)	3.1496 inch
Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Längd	200 mm	Bygglängd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	428 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--------------	-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Ändhysor med/utan plastkrage	Ledararea max. AWG	AWG 10
Ledararea min. AWG	AWG 26	Crimp-område, max.	6 mm ²
Crimp-område, min	0.14 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Drivning	mekanisk	Ändhysarea, max.	6 mm ²
Crimpart/-profil	Trapetspressning		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tillbehör / reservdelar



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE ES PZ 6 ROTO L	Utförande
Art.nr.	2561810000	
GTIN (EAN)	4050118570199	
Förp.	1 ST	

Reservdelar



Efter avisoleringen kan en kabelände crimpas med motsvarande kontakter eller ändhylsor. Crimpningen är en säker anslutning mellan ledare och kontakt och har i stor utsträckning ersatt lödmetoden. Crimpning innebär att det skapas en homogen, ej losstagbar koppling mellan ledare och förbindelselement. Anslutningen skapas uteslutande av högklassiga precisionsverktyg. Resultatet är en elektriskt och mekaniskt säker och tillförlitlig anslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med mekaniska Crimpverktyg. Integrerade returspärr med frikopplingsmöjlighet säkerställer en optimal bearbetningskvalitet. Crimpanslutningar, som görs med Weidmüllers verktyg uppfyller internationella normer och föreskrifter.

Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Utförande
Art.nr.	9202810000	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248512577	
Förp.	1 ST	

Tillbehör / reservdelar



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Allmänna beställningsdata

Typ	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6...	Utförande
Art.nr.	9054820000	
GTIN (EAN)	4032248 109289	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE KN SET PZ 6 ROTO L	Utförande
Art.nr.	2566680000	
GTIN (EAN)	4050118577105	
Förp.	1 ST	