

PC RC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Skyddshättor lämpliga för FieldPower och WIPL-familjen med rund anslutning

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2833850000
Typ	PC RC F
GTIN (EAN)	4064675591412

PC RC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E307231

Mått och vikter

Nettovikt	3 g
-----------	-----

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...85 °C
-----------------	-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data för kabel

Isolationsspänning	< 500 V (kapsling/PE)
--------------------	-----------------------

Allmänna tekniska data

Kapslingsmaterial	PA 66	Skyddsklass	IP67
-------------------	-------	-------------	------

Allmänna standarder

Certifikat-Nr. (cULus)	E307231
------------------------	---------

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Skyddsklass	IP67
--------------------------------	-----	-------------	------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

Accessories

Stickkontaktanslutning – skruvsystem



De runda anslutningarna med skruvsystem kännetecknas av sin kompakta byggform. Detta gör det möjligt att använda dem inom många olika användningar och branscher. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	RC M P2 SP	Utförande
Art.nr.	2903190000	
GTIN (EAN)	4099986 122369	
Förp.		

DC-anlutningar



De runda anslutningarna med skruvsystem kännetecknas av sin kompakta byggform. Detta gör det möjligt att använda dem inom många olika användningar och branscher. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	RC M P2 M20 SP	Utförande
Art.nr.	2860650000	
GTIN (EAN)	4064675576662	
Förp.		