

CRIMPFIX ECO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Utförande	Automater, Avisolerings- och crimpautomat
Art.nr.	2833890000
Typ	CRIMPFIX ECO
GTIN (EAN)	4064675422570
Förp.	1 items

CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	323 mm	Byggdjup (tum)	12.7165 inch
Höjd	188 mm	Bygghöjd (tum)	7.4016 inch
Bredd	230 mm	Byggbredd (tum)	9.0551 inch
Nettovikt	12496 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Drivning	Elektromekanisk
Takttid	ca. 1,5 s	Kontaktpressning	Trapetsformad
Ändhysarea, max.	2.5 mm ²	Ändhysarea, min.	0.5 mm ²
Crimp-område, max.	2.5 mm ²	Crimp-område, min	0.5 mm ²
Crimplängd	8 mm	Förbrukningsvaror	sammanlänkade ändhysor
Ändhylslängd	14 mm	elektroanslutning	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör / Reservdelar



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Typ	AIMESA CF ECO	Utförande
Art.nr.	2875560000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4064675654674	
Förp.	1 ST	
Typ	HUELSENTRENNMESSER CRIM...	Utförande
Art.nr.	2875570000	Automater, Reservdel
GTIN (EAN)	4064675654681	
Förp.	1 ST	