

**RIM 3 110/230VAC LED**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Jackbara skyddsmoduler för D-SERIES reläsocklar med alternativa skyddsfunktioner.

- Med släckdiod eller RC-filter

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	D-SERIES, RC-filter, Märkstyrspänning: 110...230 V AC, Stickanslutning
Art.nr.	<a href="#">7760056045</a>
Typ	RIM 3 110/230VAC LED
GTIN (EAN)	4032248878147
Förp.	10 items

## RIM 3 110/230VAC LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr (cURus)	E312083

## Mått och vikter

Djup	32 mm	Byggdjup (tum)	1.2598 inch
Höjd	12.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.4921 inch
Bredd	15.5 mm	Byggbredd (tum)	0.6102 inch
Nettovikt	3.28 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Märkdata UL

Certifikat nr (cURus)	E312083
-----------------------	---------

## Styrsida

Märkstyrspänning	110...230 V AC	Statusindikering	Grön LED
Skyddskoppling	RC-länk	RC-filter	100 Ω / 220 nF

## Allmänna uppgifter

Färgkod	svart	
UL94 brännbarhetsklass för komponent	Komponent UL94 brännbarhetsklass	Kapsling V-2

## Ytterligare information om godkännanden/normer

Certifikat nr. (CSA)	80107692	Certifikat nr (cURus)	E312083
----------------------	----------	-----------------------	---------

## Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik	Stickanslutning
------------------------	-----------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


**RIM 3 110/230VAC LED**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

**Kopplingsbild**



**Dimensional drawing**

