

**TS15X5 ST K3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Avbildning liknande

Klippon® K-serie, tillbehör

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Montageskena, TS 15, Bredd: 155 mm, utan avlångt hål, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Art.nr.	<a href="#">8000003885</a>
Typ	TS15X5 ST K3
GTIN (EAN)	4050118652512
Förp.	20 items

## TS15X5 ST K3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	5 mm	Byggdjup (tum)	0.1968 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0.5906 inch
Bredd	155 mm	Byggbredd (tum)	6.1024 inch
Nettovikt	29.27 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	1 mm	Yta	galvanisk förzinkad och passiverad
Grundläggande material	Stål	Stämpelmått	4,5 x 20 mm

## Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1 mm	Normer	DIN EN 60715
Yta	galvanisk förzinkad och passiverad	Grundläggande material	Stål
Stämpelmått	4,5 x 20 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**Tillbehör****Montagehållare**

Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1567480000</a>	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Förp.	100 ST	