

MOPL SET BK12 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Plintrad, Montageskena obestyckad: Montageplatta, passar till kapslingsstorlek: K3, KLIPPON K3
Art.nr.	8000004135
Typ	MOPL SET BK12 S
GTIN (EAN)	4032248975532
Förp.	1 items

MOPL SET BK12 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	20 mm	Byggdjup (tum)	0.7874 inch
Höjd	92 mm	Bygghöjd (tum)	3.622 inch
Bredd	155 mm	Byggbredd (tum)	6.1024 inch
Nettovikt	105 g		

Temperaturer

Varaktig drifttemperatur, min. -60 °C Varaktig drifttemperatur, max. 130 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0, 5VA Grundläggande material övriga

Allmänna data

Färgkod mellangul Montageskena obestyckad Montageplatta

Färgtabell (jämförbar) RAL 1023

Kapslingsegenskaper

Antal poler 12

Kapsling

Grundläggande material övriga


Standard-kännetecken

explosionstestat utförande Ja Referensprodukt [BK 12/E](#)

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001284	ETIM 9.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284	ECLASS 14.0	27-14-11-06
ECLASS 15.0	27-14-11-06		

Drawings




MOPL SET BK12 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Tal fortlöpande**

Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla ledare och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talföljder och täcker ett stort utbud av färdiga tryckta märkningar. Remsmontering för snabb uppmärkning i ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i fem bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar för Weidmüllers samtliga kabelanslutningar,
- Finns som neutral karta, MultiCard eller som standardtryck i karta.

Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 6 FW 1-50	Utförande
Art.nr.	0468660001	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190170257	Weidmueller, vit
Förp.	500 ST	