

THM SE-P 25 RT/WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Med neutral säkerhetsmärkning kan märkning som överensstämmer med ISO 7010 implementeras enkelt och flexibelt.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Apparatmärkning, Apparatmärkning, 25 x 25 mm, röd-vit
Art.nr.	2885690000
Typ	THM SE-P 25 RT/WS
GTIN (EAN)	4064675854296
Förp.	250 items

THM SE-P 25 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.1 mm	Byggdjup (tum)	0.0039 inch
Höjd	25 mm	Bygghöjd (tum)	0.9842 inch
Bredd	25 mm	Byggbredd (tum)	0.9842 inch
Nettovikt	0.41 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	Akrylatlim	Utförande	självhäftande
Bredd	25 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Temperaturområde för användning max.	110 °C	Temperaturområde för användning min.	-50 °C
Färgkod	röd-vit	Halogener	Ja
Grundläggande material	Vynylfilm	Skrivna tecken	utan tryck
Godkännande enligt UL 969	Ja		

Apparatmärkning

Halogener Ja

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



THM SE-P 25 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005080000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118389951	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK




Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK ROLLER 115	Utförande
Art.nr.	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Utförande
Art.nr.	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Förp.	1 ST	