


CC 74/101 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ingående standard: CC

Vårt systematiskt samordnade produktsortiment omfattar etiketter för att identifiera standardkomponenter liksom välkända format för alla ändamål: som CC 85/54-märkning för att skapa namnskyltar.

Dina fördelar med MultiMark

- "Olika material för olika krav"
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | ClipCard, Apparatmärkning, 74 x 101 mm, gul |
| Art.nr. | 2885770000 |
| Typ | CC 74/101 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4064675854371 |
| Förp. | 250 items |

CC 74/101 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 0.1 mm | Byggdjup (tum) | 0.0039 inch |
| Höjd | 74 mm | Bygghöjd (tum) | 2.9134 inch |
| Bredd | 101 mm | Byggbredd (tum) | 3.9764 inch |
| Nettovikt | 1.94 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna data

| | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------|
| Limma | Akrylatlim | Utförande | självhäftande |
| Bredd | 101 mm | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Temperaturområde för användning max. | 120 °C | Temperaturområde för användning min. | -40 °C |
| Färgkod | gul | Halogener | Nej |
| Grundläggande material | Polyester | Skrivna tecken | utan tryck |

Apparatmärkning

Halogener Nej

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |