

TS35X7.5 ST KTB3030 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Avbildning liknande

Integrera, utöka och anpassa: Rätt tillägg för varje applikation

Det strukturerade utbudet av tillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien gör att du enkelt kan anpassa kapslingarna till de särskilda kraven i respektive applikation.

Montageskenor

Montageskenorna finns i två storlekar för montering av komponenter på DIN-skene (t.ex. elektronik, plintar) i kapslingarna.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 251 mm, utan avlångt hål, Stål, förzinkad, förkromad |
| Art.nr. | 800006710 |
| Typ | TS35X7.5 ST KTB3030 VER |
| GTIN (EAN) | 4050118652833 |
| Förp. | 20 items |

TS35X7.5 ST KTB3030 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 7.5 mm | Byggdjup (tum) | 0.2953 inch |
| Höjd | 35 mm | Bygghöjd (tum) | 1.378 inch |
| Bredd | 251 mm | Byggbredd (tum) | 9.8819 inch |
| Nettovikt | 60.33 g | | |

Temperaturer

| | |
|-----------------|--|
| Drifttemperatur | |
|-----------------|--|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmän information tillbehör

| | | | |
|------------------------|------|-----|----------------------|
| Materialtjocklek | 1 mm | Yta | förzinkad, förkromad |
| Grundläggande material | Stål | | |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| Materialtjocklek | 1 mm | Normer | DIN EN 60715 |
| Yta | förzinkad, förkromad | Grundläggande material | Stål |
| Komponentfastsättning | skruvad | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

TS35X7.5 ST KTB3030 VER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Montageplattor**

Montageplattor, med eller utan hålmönster, för längs- eller tvärgående montering av DIN-skenor, eller komponenter direkt på montageplattan.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | GFSC M5X10 TX20 SET | Utförande |
| Art.nr. | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Montageskruv, Höjd: 13.3 mm, Bredd: 8.5 mm, Djup: 8.5 mm, Grundläggande material: Stål förzinkat, galvanisk |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | förzinkad och passiverad, Silver |
| Förp. | 1 ST | |