

TS35X15 ST KTB9874 VER-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Avbildning liknande

Integrera, utöka och anpassa: Rätt tillägg för varje applikation

Det strukturerade utbudet av tillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien gör att du enkelt kan anpassa kapslingarna till de särskilda kraven i respektive applikation.

Montageskenor

Montageskenorna finns i två storlekar för montering av komponenter på DIN-skene (t.ex. elektronik, plintar) i kapslingarna.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageskena, TS 35, TS 35 x 15, Bredd: 912 mm, utan avlångt hål, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Art.nr.	8000073139
Typ	TS35X15 ST KTB9874 VER-C
GTIN (EAN)	4064675340959
Förp.	20 items

TS35X15 ST KTB9874 VER-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	15 mm	Byggdjup (tum)	0.5906 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Bredd	912 mm	Byggbredd (tum)	35.9054 inch
Nettovikt	631.29 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	
-----------------	--

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	1.5 mm	Yta	galvanisk förzinkad och passiverad
Grundläggande material	Stål		

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1.5 mm	Monteringsanvisning	Direktmontage
Normer	DIN EN 60715	Yta	galvanisk förzinkad och passiverad
Grundläggande material	Stål	Komponentfastsättning	skruvad

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

Montageplattor

Montageplattor, med eller utan hålmönster, för längs- eller tvärgående montering av DIN-skenor, eller komponenter direkt på montageplattan.

Allmänna beställningsdata

Typ	GFSC M5X10 TX20 SET	Utförande
Art.nr.	1274150000	Klippon EB (Essential Box), Montageskruv, Höjd: 13.3 mm, Bredd: 8.5 mm, Djup: 8.5 mm, Grundläggande material: Stål förzinkat, galvanisk
GTIN (EAN)	4050118063820	förzinkad och passiverad, Silver
Förp.	1 ST	