

RC M P3 C SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

De runda anslutningarna med klicksystem möjliggör en snabb anslutning med en hög skyddsklass. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2992960000
Typ	RC M P3 C SP
GTIN (EAN)	4099986872035

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Diameter	20 mm	Nettovikt	21.12 g
----------	-------	-----------	---------

Temperaturer

Lagertemperatur		Omgivningstemperatur	-25 °C... 125 °C
Drifttemperatur	-40 °C...60 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	3	Kodering	ingen
Kontakttyta	Mässing	LED	Nej
Anslutningstyp	PUSH IN, Spakklämma, PUSH IN med manöverknapp	Kapslingsmaterial	PA 66
Kabeldiameter max.	13 mm	Kabeldiameter min.	7 mm
Kontaktmaterial	Mässing	Ledardiameter, max.	1.5 mm ²
Ledardiameter, min.	0.25 mm ²	Nominell spänning	500 V
Märkström	17.5 A	Skyddsklass	IP68
Kontakttyp	Hane	Skärmanslutning	Nej
Material låsring	Plast	Anslutningsarea max.	4 mm ²
Anslutningsarea min.	0.5 mm ²		

Allmänna uppgifter

Antal poler	3	Anslutningsgänga	M20
Skydd polförväxling	Ja	Anslutningstyp	PUSH IN, Spakklämma, PUSH IN med manöverknapp
Kapslingsmaterial	PA 66		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

RC M P3 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Stickkontaktanslutning – klicksystem



De runda anslutningarna med klicksystem möjliggör en snabb anslutning med en hög skyddsklass. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	RC F P3 C SP	Utförande
Art.nr.	2992970000	
GTIN (EAN)	4099986872042	
Förp.		

AC-anslutningar



De runda anslutningarna med klicksystem möjliggör en snabb anslutning med en hög skyddsklass. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	RC F P3 M20 C SP	Utförande
Art.nr.	2992990000	
GTIN (EAN)	4099986872066	
Förp.		

Rund anslutning M20-skruvverktyg



Verktyg:
 Det här verktyget är idealiskt för installation av inbyggda M20-anslutningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	MTA RC	Utförande
Art.nr.	2884950000	
GTIN (EAN)	4064675852070	
Förp.		