

**POWERCRIMPER VARIO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rationaliseringen av crimpningar ökar automatiseringen av de enskilda arbetsstegen. "Optimering av installations-tiderna" lyder kravet, som framtidsorienterade marknader ställer på sina strategiska partner.

Automatiska maskiner, som tillåter en rationell bearbetning av ledarmaterialet är svaret på en framtidsorienterad inriktning. I det sammanhanget spelar flexibilitet och funktionalitet den avgörande rollen för kunden.

Weidmüller erbjuder med sitt omfattande sortiment av automatiska maskiner professionella och rationella lösningar inom kabelbearbetning och -konfektionering.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Automater, Crimpmaskin
Art.nr.	<a href="#">3032890000</a>
Typ	POWERCRIMPER VARIO
GTIN (EAN)	409998698539 1
Förp.	1 items

## POWERCRIMPER VARIO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

### Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

### Mått och vikter

Djup	300 mm	Byggdjup (tum)	11.811 inch
Höjd	220 mm	Bygghöjd (tum)	8.6614 inch
Bredd	190 mm	Byggbredd (tum)	7.4803 inch
Nettovikt	9000 g		

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6a, 6b, 6c, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

### Kontaktpressningautomater

Drivning	electrical	Takttid	ca. 1 s
Ändhysarea, max.	6 mm <sup>2</sup>	Ändhysarea, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Crimp-område, max.	6 mm <sup>2</sup>	Crimp-område, min	0.5 mm <sup>2</sup>
Crimplängd	12 mm	Förbrukningsvaror	med och utan plastkrage, lösa kabelskor, för lös sittande isolerade kabelskor
elektroanslutning	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Insticks längd	38 mm
Crimp-område	0.5 - 6.00 mm <sup>2</sup>		

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

**POWERCRIMPER VARIO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## POWERCRIMPER VARIO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

### Tillbehör/reservdelar

#### Allmänna beställningsdata

Typ	ADAPTER PCV HTO	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3064900000</a>	Automater, Crimpmaskin
GTIN (EAN)	4099987058353	
Förp.	1 ST	

### Tillbehör / reservdelar



- Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
  - Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

#### Allmänna beställningsdata

Typ	EINSATZPAAR PZ 16E	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9012640000</a>	16mm <sup>2</sup> , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4008190114831	
Förp.	1 ST	
Typ	EINSATZPAAR PZ 6/5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9011620000</a>	6mm <sup>2</sup> , Trapetspressning
GTIN (EAN)	4008190207939	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE ES PZ ZH 16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9054580000</a>	
GTIN (EAN)	4032248052493	
Förp.	1 ST	

## POWERCRIMPER VARIO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessories

www.weidmueller.com

## Tillbehör/reservdelar

## Allmänna beställningsdata

Typ	STORAGEBOX PCV	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3043810000</a>	Automater, Crimpmaskin
GTIN (EAN)	4099987017084	
Förp.	1 ST	
Typ	ADAPTER PCV HTO	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3064900000</a>	Automater, Crimpmaskin
GTIN (EAN)	4099987058353	
Förp.	1 ST	

## Tillbehör / reservdelar



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

## Allmänna beställningsdata

Typ	EINSATZPAAR PZ 16E	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9012640000</a>	16mm <sup>2</sup> , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4008190114831	
Förp.	1 ST	
Typ	EINSATZPAAR PZ 6/5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9011620000</a>	6mm <sup>2</sup> , Trapetspressning
GTIN (EAN)	4008190207939	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE ES PZ ZH 16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9054580000</a>	
GTIN (EAN)	4032248052493	
Förp.	1 ST	

## POWERCRIMPER VARIO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessories

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Tillbehör/reservdelar

### Allmänna beställningsdata

Typ	STORAGEBOX PCV	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3043810000</a>	Automater, Crimpmaskin
GTIN (EAN)	4099987017084	
Förp.	1 ST	