

CXX LD 41R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Avbildning liknande

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | CUBESERIES, LED-modul med frihjulsdiod, Märkspänning: 6...24 V DC, Stickanslutning |
| Art.nr. | 3053290000 |
| Typ | CXX LD 41R |
| GTIN (EAN) | 4099987023108 |
| Förp. | 20 items |

CXX LD 41R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 25.7 mm | Byggdjup (tum) | 1.0118 inch |
| Höjd | 9.2 mm | Bygghöjd (tum) | 0.3622 inch |
| Bredd | 12.8 mm | Byggbredd (tum) | 0.5039 inch |
| Nettovikt | 2 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...85 °C | Omgivningstemperatur | -40 °C...70 °C |
| Drifttemperatur | | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Styrsida

| | | | |
|------------------|-------------|----------------|--------------|
| Märkstyrspänning | 6...24 V DC | Märkström DC | 6.8 mA |
| Statusindikering | röd LED | Skyddskoppling | Frihjulsdiod |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------|----------|--|
| Färgkod | svart | | |
| UL94 brännbarhetsklass för komponent | Komponent | Kapsling | |
| | UL94 brännbarhetsklass | V-2 | |

Anslutningsdata

| | |
|------------------------|-----------------|
| Ledaranslutningsteknik | Stickanslutning |
|------------------------|-----------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002586 | ETIM 9.0 | EC002586 |
| ETIM 10.0 | EC002586 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 | | |

Drawings

Connection diagram



Dimensional drawing



Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

