


MOPL K71 STAHL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Klippon K (tom kapsling i aluminium), Montageplatta, Montageplatta, Höjd: 213 mm, Bredd: 264 mm, Djup: 2 mm, Grundläggande material: Stålblåt förzinkad, förzinkad, Silver |
| Art.nr. | 3073140000 |
| Typ | MOPL K71 STAHL |
| GTIN (EAN) | 4008190858070 |
| Förp. | 1 items |

MOPL K71 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tekniska data

www.weidmueller.com

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------------|
| Djup | 2 mm | Byggdjup (tum) | 0.0787 inch |
| Höjd | 213 mm | Bygghöjd (tum) | 8.3858 inch |
| Bredd | 264 mm | Byggbredd (tum) | 10.3937 inch |
| Montagemått höjd | 80 mm | Montagemått bredd | 250 mm |
| Nettovikt | 789 g | | |

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information tillbehör

| | | | |
|-------------------|-----------|------------------------|--------------------|
| Materialtjocklek | 2 mm | Montagesätt | skruvad |
| Yta | förzinkad | Grundläggande material | Stålblåt förzinkad |
| Montagemått bredd | 250 mm | Montagemått höjd | 80 mm |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|------------------|-----------|------------------------|--------------------|
| Materialtjocklek | 2 mm | Montagesätt | skruvad |
| Yta | förzinkad | Grundläggande material | Stålblåt förzinkad |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

MOPL K71 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Djup 7,5 mm

Klippon® K-serie, tillbehör

**Allmänna beställningsdata**

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | TS35X7.5 ST K71 | Utförande |
| Art.nr. | 8866120000 | Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 260 mm, med långsmalt |
| GTIN (EAN) | 4050118652697 | hål, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad |
| Förp. | 20 ST | |