

HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Kompakt**

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Locator for crimping tool
Art.nr.	3125010000
Typ	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5
GTIN (EAN)	4099987279550
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 43 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Påverkas ej
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil Indent-crimptång

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		



Die Einstellungen am Localor zum crimpen

crimp contact type	locator Position	wire size	tool setting
HDC C HS BM0.08-0.12 AU	7	AWG 24	0.70 mm
		AWG 20	0.80 mm
HDC C HS BM0.0.2-0.5 AU	7	AWG 28	0.65 mm
		AWG 26	0.70 mm
HDC C HS SM0.08-0.12 AU	8	AWG 24	0.70 mm
		AWG 20	0.80 mm
HDC C HS SM0.2-0.5 AU	8	AWG 28	0.65 mm
		AWG 26	0.80 mm

HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg



Kompakt

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MBUS CT B 8.0-9.1	Utförande
Art.nr.	2592710000	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603910	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT A 9.2-10.3	Utförande
Art.nr.	2592690000	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603798	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT C 6.8-7.9	Utförande
Art.nr.	2592730000	Pressing tool
GTIN (EAN)	4050118603934	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Utförande
Art.nr.	2592650000	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MBUS CI A 9.2-10.3	Utförande
Art.nr.	2592700000	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603903	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MBUS CI B 8.0-9.1	Utförande
Art.nr.	2592720000	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603927	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MBUS CI C 6.8-7.9	Utförande
Art.nr.	2592740000	Crimping tool insert
GTIN (EAN)	4050118603941	
Förp.	1 ST	

D-SUB kabeländstift



Crimping är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.

HDC MBUS CL X/D0.09/0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	Utförande
Art.nr.	2748720000	Hylsa, Guld, 0.2 - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890631	
Förp.	100 ST	
Typ	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	Utförande
Art.nr.	2748730000	Hylsa, Guld, 0.08 - 0.12 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890549	
Förp.	100 ST	
Typ	HDC C HS SM0.2-0.5 AU	Utförande
Art.nr.	2748700000	Hane, Guld, 0.2 - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890709	
Förp.	100 ST	
Typ	HDC C HS SM0.08-0.12 AU	Utförande
Art.nr.	2748710000	Hane, Guld, 0.08 - 0.12 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890556	
Förp.	100 ST	