

**TCB INL THIRD 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüllers skuminlägg har inspirerats av 5S- och lean-metoderna för att ge dig en effektiv och välordnat arbetsstation. Den är uppbyggd efter alla de fördelar som modulprincipen erbjuder, där varje modul kan väljas för att passa dina behov.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	3155240000
Typ	<a href="#">TCB INL THIRD 1</a>
GTIN (EAN)	4099987654630
Förp.	1 items

## TCB INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	50 mm	Byggdjup (tum)	1.9685 inch
Höjd	390 mm	Bygghöjd (tum)	15.3543 inch
Bredd	185 mm	Byggbredd (tum)	7.2835 inch
Diameter	0 mm	Nettovikt	952.76 g

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Universellt skuminlägg, stort, ej utrustad
--------------------	---

## Verktygslåda

Bestyckning	med verktyg
-------------	-------------

## Sortiment

Diameter	0 mm
----------	------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

## TCB INL THIRD 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläkta kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kabanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

## Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX 16	Utförande	
Art.nr.	<a href="#">9005610000</a>	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg	
GTIN (EAN)	4008190183875		
Förp.	1 ST		

## Crimping tools



- Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
  - Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

## Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 16	Utförande	
Art.nr.	<a href="#">9012600000</a>	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Indent-	
GTIN (EAN)	4008190035440	crimptång	
Förp.	1 ST		

## Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

## TCB INL THIRD 1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

Typ	KT 8	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9002650000</a>	Kapverktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4008190020163	
Förp.	1 ST	

## Verktyg




- för koaxialkabel och runda (skärmade) dataledningar på  $\varnothing$  2,5...8 mm
- 1-, 2- och 3-steps avmantling i ett arbetssteg

## Allmänna beställningsdata

Typ	CST	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9030500000</a>	Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN)	4008190062293	
Förp.	1 ST	

## Tillbehör/reservdelar



- för koaxialkabel och runda (skärmade) dataledningar på  $\varnothing$  2,5...8 mm
- 1-, 2- och 3-steps avmantling i ett arbetssteg

## Allmänna beställningsdata

Typ	MEKA BR CST	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9032010000</a>	Tillbehör, Knivkassett
GTIN (EAN)	4008190135928	
Förp.	1 ST	
Typ	MEKA BL CST	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9032020000</a>	Tillbehör, Knivkassett
GTIN (EAN)	4008190153236	
Förp.	1 ST	
Typ	MEKA RT CST	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9032040000</a>	Tillbehör, Knivkassett
GTIN (EAN)	4008190004644	
Förp.	1 ST	