

AC SW E 5A 1POL 06KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fotovoltaik, Nödstoppsknapp, 1-polig, 600 V AC, 5 A
Art.nr.	3175780000
Typ	AC SW E 5A 1POL 06KV
GTIN (EAN)	4099987867757
Förp.	1 items

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	95 mm	Byggdjup (tum)	3.7401 inch
Höjd	41 mm	Bygghöjd (tum)	1.6142 inch
Bredd	38 mm	Byggbredd (tum)	1.4961 inch
Nettovikt	72.36 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-25 °C...70 °C	Fuktighet	5 till 95 % (icke kondenserande)
----------------------	----------------	-----------	----------------------------------

Garanti

Tidsperiod	5 År		
------------	------	--	--

allmänna data

Skyddsklass	IP20		
-------------	------	--	--

skyddskåpa


Monteringstyp	Centralmutter		
---------------	---------------	--	--

Nödstoppsknapp

Monteringstyp	Centralmutter	Högsta normalspänning, Uc (AC)	500 V
Högsta normalspänning, Uc (DC)	212 V	Antal kontakter som brytande kontakt	1
Skyddsklass (NEMA)	1	Diameter på knappelement	38 mm
Upplåsningmetod	Vrid och släpp	Status indicator available	Nej
Antal kontakter som slutande kontakt	1		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002034	ETIM 9.0	EC002034
ETIM 10.0	EC002034	ECLASS 14.0	27-37-12-44
ECLASS 15.0	27-37-12-44		



Brandmansbrytare



För säker fjärravstängning Takmonterade solcellssystem kan behöva en fränkopplingsapparat vid den punkt där ledningarna kommer in i bygganden, som ansluts till byggnadens elnät. Detta gör det möjligt för brandkåren att utföra sitt arbete i en nödsituation utan att utsättas för onödiga risker. När energiförsörjningen återställs, återansluter PV Next-brandmanbrytaren solcellssträngarna automatiskt.

Allmänna beställningsdata

Typ	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Utförande
Art.nr.	8000098970	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1100 V,
GTIN (EAN)	4099986665293	2 MPP, 2 ingångar/1 utgång per MPP, Överspänningsskydd I / II,
Förp.	1 ST	Fjärrfränkoppling, MC4-Evo 2
Typ	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Utförande
Art.nr.	8000114374	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1100 V,
GTIN (EAN)	4099986766976	2 MPP, 2 ingångar/1 utgång per MPP, Överspänningsskydd I / II,
Förp.	1 ST	Fjärrfränkoppling, WM4C
Typ	PVC DC 2I 1O 4MPP RD EV...	Utförande
Art.nr.	8000111429	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1100 V, 4
GTIN (EAN)	4099986853614	MPP, 2 ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfränkoppling, MC4-Evo 2
Förp.	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	Utförande
Art.nr.	8000110665	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1100 V,
GTIN (EAN)	4099986786530	4 MPP, 2 ingångar/1 utgång per MPP, Överspänningsskydd I / II,
Förp.	1 ST	Fjärrfränkoppling, MC4-Evo 2
Typ	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	Utförande
Art.nr.	8000115470	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1100 V,
GTIN (EAN)	4099986849969	4 MPP, 2 ingångar/1 utgång per MPP, Överspänningsskydd I / II,
Förp.	1 ST	Fjärrfränkoppling, WM4C
Typ	PVC DC 2I 1O 4MPP RD WM...	Utförande
Art.nr.	8000115472	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1100 V, 4
GTIN (EAN)	4099986878853	MPP, 2 ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfränkoppling, WM4C
Förp.	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD EV...	Utförande
Art.nr.	8000111430	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1100 V, 6
GTIN (EAN)	4099986875555	MPP, 2 ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfränkoppling, MC4-Evo 2
Förp.	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Utförande
Art.nr.	8000111274	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1100
GTIN (EAN)	4099986883994	V, 6 MPP, 2 ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfränkoppling,
Förp.	1 ST	Överspänningsskydd I / II, MC4-Evo 2
Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Utförande
Art.nr.	8000115471	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1100
GTIN (EAN)	4099986884205	V, 6 MPP, 2 ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfränkoppling,
Förp.	1 ST	Överspänningsskydd I / II, WM4C
Typ	PVC DC 2I 1O 6MPP RD WM...	Utförande
Art.nr.	8000115473	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1100 V, 6
GTIN (EAN)	4099986874275	MPP, 2 ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfränkoppling, WM4C
Förp.	1 ST	

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	PVC DC 2I 2O 10MPP RD E...	Utförande
Art.nr.	8000130051	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 10 MPP, 2
GTIN (EAN)	4099987124980	ingångar/2 utgångar per MPP, Fjärrfrånkoppling, MC4-Evo 2, 1100 V
Förp.	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Utförande
Art.nr.	3149710000	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987599900	2 ingångar/2 utgångar per MPP, Överspänningsskydd I / II,
Förp.	1 ST	Fjärrfrånkoppling, Förskruvning, 1100 V
Typ	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Utförande
Art.nr.	8000130058	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231763	2 ingångar/2 utgångar per MPP, Överspänningsskydd I / II,
Förp.	1 ST	Fjärrfrånkoppling, MC4-Evo 2, 1100 V
Typ	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Utförande
Art.nr.	8000130053	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 10 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231770	2 ingångar/2 utgångar per MPP, Överspänningsskydd I / II,
Förp.	1 ST	Fjärrfrånkoppling, WM4C, 1100 V
Typ	PVC DC 2I 2O 10MPP RD W...	Utförande
Art.nr.	8000130052	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 10 MPP, 2
GTIN (EAN)	4099987124997	ingångar/2 utgångar per MPP, Fjärrfrånkoppling, WM4C, 1100 V
Förp.	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 2O 12MPP RD E...	Utförande
Art.nr.	8000130054	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 12 MPP, 2
GTIN (EAN)	4099987125000	ingångar/2 utgångar per MPP, Fjärrfrånkoppling, MC4-Evo 2, 1100 V
Förp.	1 ST	
Typ	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Utförande
Art.nr.	3149720000	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987599917	2 ingångar/2 utgångar per MPP, Överspänningsskydd I / II,
Förp.	1 ST	Fjärrfrånkoppling, Förskruvning, 1100 V
Typ	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Utförande
Art.nr.	8000130056	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231794	2 ingångar/2 utgångar per MPP, Överspänningsskydd I / II,
Förp.	1 ST	Fjärrfrånkoppling, MC4-Evo 2, 1100 V
Typ	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Utförande
Art.nr.	8000130057	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 12 MPP,
GTIN (EAN)	4099987231800	2 ingångar/2 utgångar per MPP, Överspänningsskydd I / II,
Förp.	1 ST	Fjärrfrånkoppling, WM4C, 1100 V
Typ	PVC DC 2I 2O 12MPP RD W...	Utförande
Art.nr.	8000130055	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 12 MPP, 2
GTIN (EAN)	4099987125024	ingångar/2 utgångar per MPP, Fjärrfrånkoppling, WM4C, 1100 V
Förp.	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 1MPP RD CG...	Utförande
Art.nr.	2778850000	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1 MPP, 2
GTIN (EAN)	4064675047605	ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfrånkoppling, Förskruvning, 1100 V
Förp.	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 1MPP RD EV...	Utförande
Art.nr.	2888520000	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1 MPP, 2
GTIN (EAN)	4064675875567	ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfrånkoppling, MC4-Evo 2, 1100 V
Förp.	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 1MPP RD WM...	Utförande
Art.nr.	2778860000	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 1 MPP, 2
GTIN (EAN)	4064675047612	ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfrånkoppling, WM4C, 1100 V
Förp.	1 ST	

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	PVN DC 2I 1O 2MPP RD CG...	Utförande
Art.nr.	2778870000	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 2 MPP, 2
GTIN (EAN)	4064675047629	ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfrånkoppling, Förskruvning, 1100 V
Förp.	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 2MPP RD EV...	Utförande
Art.nr.	2888530000	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 2 MPP, 2
GTIN (EAN)	4064675875574	ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfrånkoppling, MC4-Evo 2, 1100 V
Förp.	1 ST	
Typ	PVN DC 2I 1O 2MPP RD WM...	Utförande
Art.nr.	2778880000	Fotovoltaik, Kopplingslåda, Brandmansbrytare, PV Next, 2 MPP, 2
GTIN (EAN)	4064675047636	ingångar/1 utgång per MPP, Fjärrfrånkoppling, WM4C, 1100 V
Förp.	1 ST	