


HDC MF 10B AC W/O S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration****Enkel**

Den innovativa glidramen har två definierade låspositioner för öppning och stängning. Detta gör det möjligt med en enkel och verktygslös modulbestyckning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ram
Art.nr.	3185420000
Typ	HDC MF 10B AC W/O S
GTIN (EAN)	4099987940832
Förp.	1 items

HDC MF 10B AC W/O S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Djup	37.35 mm	Byggdjup (tum)	1.4705 inch
Höjd	36.4 mm	Bygghöjd (tum)	1.4331 inch
Bredd	64 mm	Byggbredd (tum)	2.5197 inch
Nettovikt	67.54 g		

Allmänna data

Installationsstorlek	4	Stickcykler	≥ 500
Grundläggande material	Zinkpressgjutning	Serie	ModuPlug
Antal insticksplatser	3		

PE anslutningsdata


Anslutningstyp PE	Skruvanslutning	Ledardiameter, max.	10 mm ²
Ledardiameter, min.	0.5 mm ²	Tightening torque, max. PE connection	1.3 Nm
Tightening torque, min. PE connection	1.2 Nm		

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Ritningar


Ritning




Ritning



Ritning



Monteringsutskärning



HDC MF 10B AC W/O S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Skärmbygel



Förutom industrkontakter inbegriper RockStar® lämpliga tillbehör för effektiv, funktionell och säker systemkabeldragning, t.ex. kodningssystem, skärmbyglar, täckplattor och reservtätningar

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MSL10	Utförande
Art.nr.	1435420000	Skärmbygel
GTIN (EAN)	4050118239959	
Förp.	1 ST	

Övrigt



Förutom industrkontakter inbegriper RockStar® lämpliga tillbehör för effektiv, funktionell och säker systemkabeldragning, t.ex. kodningssystem, skärmbyglar, täckplattor och reservtätningar

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MF CA16 PE	Utförande
Art.nr.	1480940000	PE-utökning
GTIN (EAN)	4050118289657	
Förp.	10 ST	

Typ	HDC MF FIXING	Utförande
Art.nr.	1480290000	Transportlås
GTIN (EAN)	4050118288704	
Förp.	20 ST	

HDC ModuPlug



Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.

HDC MF 10B AC W/O S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC CM GUIDING PIN	Utförande
Art.nr.	1202660000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Tillbehör
GTIN (EAN)	4032248985258	
Förp.	100 ST	
Typ	HDC CM GUIDING SOCKET	Utförande
Art.nr.	1202670000	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Tillbehör
GTIN (EAN)	4032248985135	
Förp.	100 ST	