


HDC MHE 4X FP VPE100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration****Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Signalmodul, 250 V, 16 A, Antal poler: 4, PUSH IN med manöverknapp, Hylsa, Nödvändiga insticksplatser: 0.5
Art.nr.	3193230000
Typ	HDC MHE 4X FP VPE100
GTIN (EAN)	4099987980371
Förp.	100 items

HDC MHE 4X FP VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	70.5 mm	Byggdjup (tum)	2.7756 inch
Höjd	63 mm	Bygghöjd (tum)	2.4803 inch
Bredd	7.15 mm	Byggbredd (tum)	0.2815 inch
Nettovikt	23.76 g		

Allmänna data

Antal poler	4	Antal potentialer	4
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Isolationsmotstånd	1012 Ω
Stickcykler	≥ 500	Typ	Hylsa
Överspänningskategori	III	Nedsmuttningsgrad	3
Grundläggande material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt	Serie	ModuPlug
Märkspänning (DIN EN 61984)	250 V	Märkspänning enligt UL/CSA	600 V
Märkstötspänning (DIN EN 61984)	4 kV	Märkström (DIN EN 61984)	16 A
Nödvändiga insticksplatser	0.5		

PE anslutningsdata

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning via modulram
-------------------	---------------------------------


Utförande

Ledardiameter, AWG, max	AWG 14	Avisoleringslängd nominellt	10 mm
Anslutningstyp	PUSH IN med manöverknapp	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 20
Ledardiameter, max.	2.5 mm ²	Ledardiameter, min.	0.5 mm ²


Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

Produktillustration




Ritning




Deratingkurva

HDC MHE 4X MQT mit HDC MHE 4FQT / H07V-K2,5



HDC MHE 4X FQT mit HDC MHE 4MQT / H07V-K2,5



HDC MHE 4X FP VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Märkning



Förutom industrkontakter inbegriper RockStar® lämpliga tillbehör för effektiv, funktionell och säker systemkabeldragning, t.ex. kodningssystem, skärmbygglar, täckplattor och reservtätningar

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MMARK 4	Utförande
Art.nr.	2710590000	Marking tags, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118783902	
Förp.	640 ST	

Överkopplingsbrygga



Förutom industrkontakter inbegriper RockStar® lämpliga tillbehör för effektiv, funktionell och säker systemkabeldragning, t.ex. kodningssystem, skärmbygglar, täckplattor och reservtätningar

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MXCC2 4X	Utförande
Art.nr.	2709710000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805659	
Förp.	50 ST	
Typ	HDC MXCC3 4X	Utförande
Art.nr.	2709720000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805666	
Förp.	50 ST	
Typ	HDC MXCC4 4X	Utförande
Art.nr.	2709730000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805673	
Förp.	50 ST	
Typ	HDC MXCC5 4X	Utförande
Art.nr.	2709740000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805680	
Förp.	50 ST	
Typ	HDC MXCC6 4X	Utförande
Art.nr.	2709750000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805703	
Förp.	50 ST	

HDC MHE 4X FP VPE100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör**

Typ	HDC MXCC7 4X	Utförande
Art.nr.	2709770000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805710	
Förp.	20 ST	
Typ	HDC MXCC8 4X	Utförande
Art.nr.	2709780000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805727	
Förp.	20 ST	
Typ	HDC MXCC9 4X	Utförande
Art.nr.	2709790000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805734	
Förp.	20 ST	
Typ	HDC MXCC10 4X	Utförande
Art.nr.	2709800000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805741	
Förp.	20 ST	
Typ	HDC MXCC11 4X	Utförande
Art.nr.	2709810000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805758	
Förp.	20 ST	
Typ	HDC MXCC12 4X	Utförande
Art.nr.	2709820000	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
GTIN (EAN)	4050118805765	
Förp.	20 ST	