

**SP M6 15 MSZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Distanshållare av rostfritt stål i tre längder för att öka avståndet mellan montageskenorna eller DIN-skenorna och kapslingens bakre vägg.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Klippon EB (Essential Box), Distanshållare, Höjd: 11.2 mm, Bredd: 10 mm, Djup: 15 mm, Grundläggande material: Stål, Silver |
| Art.nr.    | <a href="#">3896100000</a>   |
| Typ        | SP M6 15 MSZN  |
| GTIN (EAN) | 4008190857851  |
| Förp.      | 2 items  |

## SP M6 15 MSZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tekniska data

www.weidmueller.com

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 15 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.5906 inch |
| Höjd      | 11.2 mm | Bygghöjd (tum)  | 0.4409 inch |
| Bredd     | 10 mm   | Byggbredd (tum) | 0.3937 inch |
| Nettovikt | 9 g     |                 |             |

## Temperaturer

|                 |  |
|-----------------|--|
| Drifttemperatur |  |
|-----------------|--|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6al                                  |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | 4fe41ce4-fb58-49a0-ad55-50be51f269ad |

## Allmänna uppgifter

|             |         |                        |      |
|-------------|---------|------------------------|------|
| Montagesätt | skruvad | Grundläggande material | Stål |
|-------------|---------|------------------------|------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002625    | ETIM 9.0    | EC002625    |
| ETIM 10.0   | EC002625    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-07 |             |             |