

**IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



SnapIn stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.6 i plast  
inkl. RJ45-insats

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Inbyggnadsfläns, Kopplingsfläns, 90° uppåt, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Art.nr.	<a href="#">8829440000</a>
Typ	IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248532469
Förp.	1 items

## IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 50 g

## Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -40 °C...70 °C  
Installation temperature

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	RJ45 90°
Artikelbeskrivning	Kopplingsfläns, 90° uppåt	Sammansättning	Inbyggnadsfläns med monteringsram och RJ45-modul hona-hona 90°, uppåt oförlo bart lock
Färgkod	ljusgrå	Kapslingsmaterial	PA 66, UL 94: V-0
Kategori	Cat.6 (ISO/IEC 11801)	Kontaktyta	Guld över nickel
Monteringstyp	Kopplingskåp, Distribution box	Avskärmning	360° skärmkontaktering
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750

## Allmänna standarder

Certifikat-nr (DNV) TAE00003EW Kontaktton Norm IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5

## Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/skärm  $\geq 1500$  V AC/DC Spänningstålighet kontakt/kontakt  $\geq 1000$  V AC/DC

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Profilritzung**



## IE-XM-6U-RJ45/RJ45-IP67


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

### RJ45-koppling/modul

IE-stickkontakt i IP20 för koppar- och fiberoptikledare



### Allmänna beställningsdata

Typ	IE-XRJ45/IDC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">8808330000</a>	Flänsinsats, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248505913	
Förp.	1 ST	