

TS35X7.5 ST K71**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Avbildning liknande

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 260 mm, med långsmalt hål, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad |
| Art.nr. | 8866120000 |
| Typ | TS35X7.5 ST K71 |
| GTIN (EAN) | 4050118652697 |
| Förp. | 20 items |

TS35X7.5 ST K71

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|--------------|
| Djup | 7.5 mm | Byggdjup (tum) | 0.2953 inch |
| Höjd | 35 mm | Bygghöjd (tum) | 1.378 inch |
| Bredd | 260 mm | Byggbredd (tum) | 10.2362 inch |
| Nettovikt | 106.5 g | | |

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information tillbehör

| | | | |
|------------------------|------|-----|------------------------------------|
| Materialtjocklek | 1 mm | Yta | galvanisk förzinkad och passiverad |
| Grundläggande material | Stål | | |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|
| Materialtjocklek | 1 mm | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| Normer | DIN EN 60715 | Yta | galvanisk förzinkad och passiverad |
| Grundläggande material | Stål | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

TS35X7.5 ST K71

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Montagehållare**

Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | FKSC M5X8 D9/SW2.5 | Utförande |
| Art.nr. | 0295900000 | SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190133337 | |
| Förp. | 50 ST | |