



- för koaxialkabel och runda (skärmade) dataledningar på  $\varnothing$  2,5...8 mm
- 1-, 2- och 3-steps avmantling i ett arbetssteg

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Verktyg, Avmantlingsverktyg
Art.nr.	<a href="#">9005700000</a>
Typ	CST VARIO
GTIN (EAN)	4008190206260
Förp.	1 items

## Tekniska data

### Mått och vikter

Djup	26 mm	Byggdjup (tum)	1.0236 inch
Höjd	45 mm	Bygghöjd (tum)	1.7716 inch
Bredd	116 mm	Byggbredd (tum)	4.5669 inch
Nettovikt	75.88 g		

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avmantlingsverktyg för koaxialkabel och runda dataledningar
--------------------	---

### Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	för koaxiala- och runda datakablar	Ledardiameter max.	8 mm
Ledardiameter min.	2.5 mm	Avisoleringslängd, max.	17 mm
Avisoleringslängd, min.	3.2 mm	Ledardiameter, max.	50 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	5 mm <sup>2</sup>		


### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		



## Tillbehör

### Tillbehör/reservdelar



- för koaxialkabel och runda (skärmade) dataledningar på  $\varnothing$  2,5...8 mm
- 1-, 2- och 3-stegs avmantling i ett arbetssteg

### Allmänna beställningsdata

Typ	SCHRAUBENDREHER CST	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9005720000</a>	Tillbehör
GTIN (EAN)	4008190206086	
Förp.	1 ST	
Typ	MESSERHALTER CST VARIO	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9005740000</a>	Tillbehör, Knivhållare
GTIN (EAN)	4008190206277	
Förp.	1 ST	
Typ	MESSEREINSATZ CST VARIO	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9005730000</a>	Tillbehör, Knivinsats
GTIN (EAN)	4008190206093	
Förp.	1 ST	