

CTX 500**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pressverktyg för coaxial-anslutning

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, Sexkantig crimptång
Art.nr.	9006320000
Typ	CTX 500
GTIN (EAN)	4008190171049
Förp.	1 items

CTX 500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Mått och vikter

Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9.8425 inch
Nettovikt	651.08 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för koaxial-skarvhylsa BNC, TNC och N/SW 10,54	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	---	-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Koaxialkontakt
------------	----------------


verktygsdata – kontaktpressning

Sexkant-Nyckelvidd (A 2)	2.54 mm	Sexkant-Nyckelvidd (A)	10.54 mm
Ändhysarea, max.	116 mm ²	Ändhysarea, min.	116 mm ²
ytterhylsor diameter	12.2 mm	Crimpstation, bredd (B2)	3.17 mm
Crimpstation, bredd (B1)	12 mm	Crimpart/-profil	Sexkantig crimptång
Innerkontakt diameter (D)	2.9 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Drawings



CTX 500**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Reservdelar**

Efter avisoleringen kan en kabelände crimpas med motsvarande kontakter eller ändhylsor. Crimningen är en säker anslutning mellan ledare och kontakt och har i stor utsträckning ersatt lödmetoden. Crimpning innebär att det skapas en homogen, ej losstagbar koppling mellan ledare och förbindelselement. Anslutningen skapas uteslutande av högklassiga precisionsverktyg. Resultatet är en elektriskt och mekaniskt säker och tillförlitlig anslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med mekaniska Crimpverktyg. Integrerade returspärr med frikopplingsmöjlighet säkerställer en optimal bearbetningskvalitet. Crimpanslutningar, som görs med Weidmüllers verktyg uppfyller internationella normer och föreskrifter.

Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE GRIFFE CTO	Utförande
Art.nr.	1121010000	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248902118	
Förp.	1 ST	