

CB 240/7,8 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB buntband för fastsättning av kablar och märkningar.

- De är speciellt lämpliga för montering av kabelmärkningarna CLI M, SFX, WKM och WKS.
- Uppfyller IEC 62275: 2006
- Brottbeständig polyamid PA 6.6 med brandskyddsklass V2 till UL-94

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Buntband, 7.8 x 240 mm, Polyamid 66, 540 N |
| Art.nr. | 7940006066 |
| Typ | CB 240/7,8 NC |
| GTIN (EAN) | 4032248520190 |
| Förp. | 2500 items |

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr. (UR) | E317499 |

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 1.7 mm | Byggdjup (tum) | 0.0669 inch |
| Höjd | 240 mm | Bygghöjd (tum) | 9.4488 inch |
| Bredd | 7.8 mm | Byggbredd (tum) | 0.3071 inch |
| Nettovikt | 3.55 g | | |

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...85 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Installationsmaterial

| | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------|
| UV-beständig | Nej | Kan öppnas igen | Nej |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 | Temperaturområde för användning max. | 85 °C |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C | Halogener | Nej |
| Kabeldiameter max. | 63 mm | Grundläggande material | Polyamid 66 |
| Draghållfasthet | 540 N | Bunt diameter, max. | 63 mm |
| Draghållfasthet (pund-kraft) | 121 lbf | Bunt diameter, min. | 3.5 mm |

Viktig hänvisningstext

| | |
|--------------------|--|
| Produktinformation | Antal fickförpackningar i kartong (styck): 25 Antal föremål i fickförpackning (styck): 100 En leveransenhet motsvarar ett kartongantal, och endast multiplar av leveransenheten kan beställas. |
|--------------------|--|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |

