

**PUNCH DOWN TOOL PDT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Intryckningsverktyg för Twisted Pair-kabel  
Olika knivar för anslutningslister

- av typen 110 från AT&T,
- av typen 66,
- av typen LSA plus från Krone (standard- och saxklippningsfunktion) och för telefondosor 630A6

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Utförande  | Tillbehör, Crimpverktyg för kontakter |
| Art.nr.    | <a href="#">9013970000</a>            |
| Typ        | PUNCH DOWN TOOL PDT                   |
| GTIN (EAN) | 4008 19088 7957                       |
| Förp.      | 1 items                               |

## PUNCH DOWN TOOL PDT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Tekniska data

#### Mått och vikter

|           |          |                 |             |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup      | 37 mm    | Byggdjup (tum)  | 1.4567 inch |
| Höjd      | 29 mm    | Bygghöjd (tum)  | 1.1417 inch |
| Bredd     | 160 mm   | Byggbredd (tum) | 6.2992 inch |
| Nettovikt | 136.68 g |                 |             |

#### Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej                          |
| REACH SVHC                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                       | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

#### Tekniska data

|                    |  |           |                                  |
|--------------------|--|-----------|----------------------------------|
| Artikelbeskrivning | Intryckningsverktyg för Twisted Pair-kabel (utan kniv) | Utförande | mekanisk, med utbytbara insatser |
|--------------------|--|-----------|----------------------------------|

#### Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |