

**HTF 28 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Pressverktyg för flatstifthylsor och flatstifthylsor med öppen eller rullad crimpklo

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.1mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , B-Crimp
Art.nr.	<a href="#">9017410000</a>
Typ	HTF 28 ZERT
GTIN (EAN)	4008 190476212
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	528 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för flatstift och flatstiftshylsor stickproppsbredd 2,8 mm	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	---	-----------	-----------------------------------

## Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	F-stickkontakt / -hylsa	Ledararea max. AWG	AWG 18
Ledararea min. AWG	AWG 28	Kontaktbredd	2.8 mm
Crimp-område, max.	1 mm <sup>2</sup>	Crimp-område, min	0.1 mm <sup>2</sup>

## verktygsdata – kontaktpressning

Ändhylsarea, max.	1 mm <sup>2</sup>	Crimpart/-profil	B-Crimp
-------------------	-------------------	------------------	---------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Tillbehör / reservdelar**

Pressverktyg för flatstifthylsor och flatstifthylsor med öppen eller rullad crimpklo

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ERTE AN HTF 28	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1246430000</a>	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4050118034486	
Förp.	1 ST	