

**TS35X7.5 ST KTB3030 HOR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Avbildning liknande

Integrera, utöka och anpassa: Rätt tillägg för varje applikation

Det strukturerade utbudet av tillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien gör att du enkelt kan anpassa kapslingarna till de särskilda kraven i respektive applikation.

Montageskenor

Montageskenorna finns i två storlekar för montering av komponenter på DIN-skene (t.ex. elektronik, plintar) i kapslingarna.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 245 mm, utan avlångt hål, Stål, förzinkad, förkromad
Art.nr.	<a href="#">800006722</a>
Typ	TS35X7.5 ST KTB3030 HOR
GTIN (EAN)	4050118652901
Förp.	20 items

## TS35X7.5 ST KTB3030 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	7.5 mm	Byggdjup (tum)	0.2953 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Bredd	245 mm	Byggbredd (tum)	9.6456 inch
Nettovikt	95 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	
-----------------	--

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	1 mm	Yta	förzinkad, förkromad
Grundläggande material	Stål		

## Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1 mm	Normer	DIN EN 60715
Yta	förzinkad, förkromad	Grundläggande material	Stål
Komponentfastsättning	skruvad		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**Montageplattor**

Montageplattor, med eller utan hålmönster, för längs- eller tvärgående montering av DIN-skenor, eller komponenter direkt på montageplattan.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	GFSC M5X10 TX20 SET	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1274150000</a>	Klippon EB (Essential Box), Montageskruv, Höjd: 13.3 mm, Bredd: 8.5 mm, Djup: 8.5 mm, Grundläggande material: Stål förzinkat, galvanisk
GTIN (EAN)	4050118063820	förzinkad och passiverad, Silver
Förp.	1 ST	