Datablad

LIR 1,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Isolerade ringkabelskor av PVC
- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Utförande	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²
Art.nr.	9200100000
Typ	LIR 1,5M5 V
GTIN (EAN)	4032248409860
Förp.	100 items

Datablad

LIR 1,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	5.9 mm	Byggdjup (tum)	0.2323 inch
Bredd	22.6 mm	Byggbredd (tum)	0.8898 inch
Nettovikt	0.6 g		

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	isolerade ringkabelskor 1,5 mm² / M5

Anslutning

Ledardiameter, max.	1.5 mm²	Ledardiameter, min.	0.5 mm²
Ledardiameter	1.5 mm²	Isolering	PVC, finns
Dimension (bult)	M 5	Dimension	M 5
Material/plaster	PVC	Märkningsfärg	röd
Anslutningstäthet (S1)	0.75 mm	Anslutningslängd (l)	18.3 mm
Innerdiameter (d1)	5.3 mm	Plastkragelängd (b)	11.3 mm
Plastkragediameter (D)	4 mm	Ytterdiameter (d)	8 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

LIR 1,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Crimping tools

Pressverktyg för isolerade skarvhylsor
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor och stickkontakter
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

Typ	HTI 15	Utförande
Art.nr.	9014400000	Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm², 2.5mm², Dubbelcrimp
Förp.	1 ST	
Typ	CTI 6	Utförande
Art.nr.	9006120000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm², 6mm²,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimpning, Dubbelcrimp
Förp.	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Utförande
Art.nr.	9202850000	Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm², 6mm², Ovalcrimpning, Parallellcrimp
Förp.	1 ST	