

LIR 6M4 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Isolerade ringkabelskor av PVC

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Utförande	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Art.nr.	9200230000
Typ	LIR 6M4 V
GTIN (EAN)	40322484 10057
Förp.	100 items

LIR 6M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	8.1 mm	Byggdjup (tum)	0.3189 inch
Bredd	27.2 mm	Byggbredd (tum)	1.0709 inch
Nettovikt	1.7 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	isolerade ringkabelskor 6,0 mm ² / M4
--------------------	--

Anslutning

Ledardiameter, max.	6 mm ²	Ledardiameter, min.	4 mm ²
Ledardiameter	6 mm ²	Isolering	PVC, finns
Dimension (bult)	M 4	Dimension	M 4
Material/plaster	PVC	Märkningsfärg	gul
Anslutningstäthet (S1)	1 mm	Anslutningslängd (l)	22.4 mm
Innerdiameter (d1)	4.3 mm	Plastkragelängd (b)	14.15 mm
Plastkragediameter (D)	6.4 mm	Ytterdiameter (d)	9.5 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

LIR 6M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

Typ	CTI 6	Utförande
Art.nr.	9006120000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimpning, Dubbelcrimp
Förp.	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Utförande
Art.nr.	9202850000	Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimpning, Parallellcrimp
Förp.	1 ST	