



**PV WC1IXRXPXG1SXMXS6WW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Anslutning av solcellsanläggningar med hjälp av tillförlitlig och säker industriell kommunikation.

För att du ska få tillförlitlig information om alla viktiga väderparametrar av din solcellsanläggning har Weidmüller skapat denna portfölj av väderboxar för solceller med 2 produktfamiljer:

- Premium: Redo för omedelbar användning, extremt robust och skyddad mot all väderpåverkan.
- Lite: Den nya "Lite"-familjen har de viktigaste funktionerna och skydden som "Premium"-versionen, men kommer i en kompakt kapsling.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fotovoltaik, Kapslingar, Industriell monitor, 230 V AC, RJ45, Webbaserad, Väderlåda
Art.nr.	<a href="#">8000113427</a>
Typ	PV WC1IXRXPXG1SXMXS6WW
GTIN (EAN)	4099986694187
Förp.	1 items

## PV WC1IXRXPXG1SXMXS6WW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	200 mm	Byggdjup (tum)	7.874 inch
Höjd	530 mm	Bygghöjd (tum)	20.8661 inch
Bredd	430 mm	Byggbredd (tum)	16.9291 inch
Nettovikt	10214.43 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur -20 °C...50 °C Drifttemperatur -20°C to +50°C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-71-4, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	679e894e-8e39-4028-89ca-c4d3c4ec70e5

## Elektriska egenskaper DC

Märkspänning	230 V	Överspänningsskydd, AC-sida	PU I 1+1 LCF 280 V/12,5 kA, utan extra kontakt
Jordning	Direkt vid VPU:n	Överspänningsskydd EIA RS485-sida (strängövervakning)	ja, utan hjälpkontakt

## Ingångar DC

Antal ingångar 12 Antal ledningsinlopp 9

## Strängövervakning DC

Försörjning	Batteri PRO ECO 72 W 24 V 3 A	Övervakningsfunktion	Industrial Ethernet styrd brytare med RJ45-portar, Anslutning mellan fältvädersensorer och SCADA via RS-485
Spänningsövervakning	Ja		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

**PV WC1IXRXPXG1SXMMS6WW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

